

Справочный листок технических данных

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X465-X

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Основные данные для заказа

Заказ №	3101690000
Тип	WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X465-X
GTIN (EAN)	4099987143141
Кол.	1 Штука



WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X465-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	10 mm	Глубина (дюймов)	0.3937 inch
Высота	10 mm	Высота (в дюймах)	0.3937 inch
Ширина	465 mm	Ширина (в дюймах)	18.3071 inch
Длина	465 mm	Длина (в дюймах)	18.3071 inch
Масса нетто	228 g		

Температуры

Рабочая температура	-20 - 50°C
---------------------	------------

Данные о материалах

Основной материал корпуса	Алюминий	Компаунд	PUR VO
---------------------------	----------	----------	--------

Данные об эл. характеристиках

Номинальное напряжение	≤ 5 V DC	Мощность	2.1 W
Возможность регулировки яркости	Да		

Данные соединений

Соединительная резьба	без
-----------------------	-----

Общие технические данные

Форма светодиодного модуля	Прямоугольный	Срок службы	60.000 h
Вид защиты	IP67		

Технические характеристики кабеля


Материал кабеля	Полиуретан	Цвет оболочки	черный
Основной материал корпуса	Алюминий	Длина кабеля	5 m

Классификации

ETIM 6.0	EC000996	ETIM 7.0	EC000996
ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 9.1	27-11-06-35
ECLASS 10.0	27-11-06-35	ECLASS 11.0	27-11-06-35
ECLASS 12.0	27-11-06-35	ECLASS 13.0	27-11-06-35
ECLASS 14.0	27-11-06-35	ECLASS 15.0	27-11-06-35

Изображения

Чертеж



Аксессуары

Монтажный зажим M8/M12



Weidmüller предлагает широкий ассортимент инструмента и аксессуаров для прокладки кабелей приводов датчиков.

Основные данные для заказа

Тип	SAI-M12-CLIP	Версия
Заказ №	1362750000	
GTIN (EAN)	4050118164879	
Кол.	10 ST	