

**WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X465-X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Основные данные для заказа**

Заказ №	3101690000
Тип	<a href="#">WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X465-X</a>
GTIN (EAN)	4099987143141
Кол.	1 Штука

## WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X465-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Размеры и массы

Глубина	10 mm	Глубина (дюймов)	0.3937 inch
Высота	10 mm	Высота (в дюймах)	0.3937 inch
Ширина	465 mm	Ширина (в дюймах)	18.3071 inch
Длина	465 mm	Длина (в дюймах)	18.3071 inch
Масса нетто	228 g		

## Температуры

Рабочая температура	-20 - 50°C
---------------------	------------

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	37ebc061-1fa2-4387-80af-82299a5c3412

## Данные о материалах

Основной материал корпуса	Алюминий	Компаунд	PUR V0
---------------------------	----------	----------	--------

## Данные об эл. характеристиках

Номинальное напряжение	≤ 5 V DC	Мощность	2.1 W
Возможность регулировки яркости	Да		

## Данные соединений

Соединительная резьба	без
-----------------------	-----

## Общие технические данные

Форма светодиодного модуля	Прямоугольный	Срок службы	60.000 h
Вид защиты	IP67	Класс эффективности (в соответствии с Директивой EC № 874/2012)	Not required


## Технические характеристики кабеля

Материал кабеля	Полиуретан	Цвет оболочки	черный
Основной материал корпуса	Алюминий	Длина кабеля	5 m

## Классификации

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		

Чертеж



## WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X465-X

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

### Монтажный зажим M8/M12



Weidmüller предлагает широкий ассортимент инструмента и аксессуаров для прокладки кабелей приводов датчиков.

### Основные данные для заказа

Тип	SAI-M12-CLIP	Версия	
Заказ №	<a href="#">1362750000</a>		
GTIN (EAN)	4050118164879		
Кол.	10 ST		