

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X265-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Заказ № | 3101700000 |
| Тип | WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X265-X |
| GTIN (EAN) | 4099987143158 |
| Кол. | 1 Штука |

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| Глубина | 10 mm | Глубина (дюймов) | 0.3937 inch |
| Высота | 10 mm | Высота (в дюймах) | 0.3937 inch |
| Длина | 265 mm | Длина (в дюймах) | 10.433 inch |
| Масса нетто | 205 g | | |

Температуры

Рабочая температура -20 - 50°C

Экологическое соответствие изделия

| | |
|--|--------------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует с исключением |
| Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | bf1e8170-69bb-4440-b3e0-4da351a9a3b0 |

Данные о материалах

| | | | |
|---------------------------|----------|----------|--------|
| Основной материал корпуса | Алюминий | Компаунд | PUR V0 |
|---------------------------|----------|----------|--------|

Данные об эл. характеристиках

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------|-------|
| Номинальное напряжение | ≤ 5 V DC | Мощность | 1.2 W |
| Возможность регулировки яркости | Да | | |

Данные соединений

Соединительная резьба без

Общие технические данные

| | | | |
|----------------------------|---------------|---|--------------|
| Форма светодиодного модуля | Прямоугольный | Срок службы | 60.000 h |
| Вид защиты | IP67 | Класс эффективности (в соответствии с Директивой ЕС № 874/2012) | Not required |

Технические характеристики кабеля

| | | | |
|---------------------------|------------|---------------|--------|
| Материал кабеля | Полиуретан | Цвет оболочки | черный |
| Основной материал корпуса | Алюминий | Длина кабеля | 5 m |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000996 | ETIM 9.0 | EC000996 |
| ETIM 10.0 | EC000996 | ECLASS 14.0 | 27-11-06-35 |
| ECLASS 15.0 | 27-11-06-35 | | |


WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X265-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж



WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X265-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Монтажный зажим M8/M12



Weidmüller предлагает широкий ассортимент инструмента и аксессуаров для прокладки кабелей приводов датчиков.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Тип | SAI-M12-CLIP | Версия | |
| Заказ № | 1362750000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118164879 | | |
| Кол. | 10 ST | | |