

TSLD C40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Инструмент для резки клеммных и профильных реек

- TS 35/7,5 мм согласно EN 50022 (s = 1,0 мм)
- TS 35/15 мм согласно EN 50022 (s = 1,5 мм)

Основные данные для заказа

Версия	Инструменты, Резак для монтажной рейки
Заказ №	3103020000
Тип	TSLD C40
GTIN (EAN)	4099987147019
Кол.	1 Штука

TSLD C40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	200 mm	Глубина (дюймов)	7.874 inch
Высота	205 mm	Высота (в дюймах)	8.0709 inch
Ширина	270 mm	Ширина (в дюймах)	10.6299 inch
Масса нетто	3000 g		

Технические данные

Описание артикула	Резак для монтажной шины и пробойный инструмент
-------------------	---

Классификации

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		