

AC SB M 250A 4POL CG 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Основные данные для заказа

Версия	Фотоэлектрическое оборудование, Переключатель, Размыкатель, 600 В перем. тока, 250 А, 4-конт., Механический переключатель
Заказ №	3103200000
Тип	AC SB M 250A 4POL CG 06KV
GTIN (EAN)	4099987148405
Кол.	1 Штука

AC SB M 250A 4POL CG 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	215 mm	Глубина (дюймов)	8.4645 inch
Высота	360 mm	Высота (в дюймах)	14.1732 inch
Ширина	270 mm	Ширина (в дюймах)	10.6299 inch
Масса нетто	4130 g		

Температуры

Температура окружающей среды -25 °C...55 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Гарантия

Период времени 5 лет

Общие данные

Нормы	IEC 60947-3, IEC 61439-2	Вид защиты	IP65
Место установки	Защищенная область вне помещений (> 1 км от моря)		

Выключатель нагрузки

Тип напряжения	Переменный ток	Номинальное напряжение	400 V
Номинальный ток	250 A	Количество контактов в виде НЗ контакта	0
Номинальный в основном активный ток прерывания нагрузки	250 A	Соединение	Винтовое соединение
Номинальный ток включения короткого замыкания	20 kA	Номинальный пиковый выдерживаемый ток	12 kA
Класс механической стойкости	M2 (5000)	Количество контактов в виде НР контакта	4

Классификации

ETIM 8.0	EC000216	ETIM 9.0	EC000216
ETIM 10.0	EC000216	ECLASS 14.0	27-37-14-03
ECLASS 15.0	27-37-14-03		

Тендерные спецификации

Подробная спецификация Load break Switch in polyester housing.

AC SB M 250A 4POL CG 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Suitable for disconnection
on the AC side.
Number of poles: 4
Rated operational current
(I_e) (I_e):
- according to IEC (AC-21):
250 A
Rated operational voltage
(U_e):
- according to IEC: 690 V
Suitability for use:
Emergency Stop Switch:
No
Main Switch: Yes Number
of contacts normally open:
4
Number of contacts
normally closed: 0
Number of switching
positions: 2
Lockable: Yes
The switch is mounted
using 4 screws.
Protection class (IP): 65
Dimensions HxWxD:
360x270x215 mm.
Approved according to
Low-voltage Switchgear
and Controlgear: IEC
60947-3, DIN VDE 0660
Part 107 (EN 60947-3)

Соединение

Конструкция в качестве основного
переключателя

Да

Устройство с предварительно
собранный прокладкой кабеля

Нет

AC SB M 250A 4POL CG 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

