

## HDC HQ 2 MC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Серия HQ — широкие возможности в компактном корпусе. Электрические характеристики говорят сами за себя.

Подключение проводов выполняется с помощью обжимных контактов. Проверенные на практике обжимные соединения остаются стандартом применения уже десятки лет. Обжимные контакты в комплект поставки вставок не входят.

### Основные данные для заказа

Версия	HDC - вставка, Штекер, 400 V, 40 A, Количество полюсов: 2, Обжимной контакт, Типоразмер установки: 1
Заказ №	<a href="#">3103500000</a>
Тип	HDC HQ 2 MC
GTIN (EAN)	4099987151221
Кол.	1 Штука

## HDC HQ 2 MC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<a href="#">Сайт UL</a>
Сертификат № (UR)	E92202
Сертификат № (cURus)	E310075

### Размеры и массы

Глубина	21 mm	Глубина (дюймов)	0.8268 inch
Высота	40 mm	Высота (в дюймах)	1.5748 inch
Ширина	23.7 mm	Ширина (в дюймах)	0.9331 inch
Диаметр	4 mm	Масса нетто	18.3 g

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Габаритные размеры

Ширина	23.7 mm	Высота вилки	21 mm
--------	---------	--------------	-------

### Общие данные

Количество полюсов	2	Циклы коммутации Ag	≥ 500
Циклы коммутации Au	≥ 500	Вид соединения	Обжимной контакт
Типоразмер установки	1	Класс жаростойкости UL 94	V-0
Цветовой код	серый	Изоляционный материал	PC
Поверхность	прочее	Циклы коммутации	≥ 500
Тип	Штекер	Категория перенапряжения	III
Степень загрязнения	3	Основной материал	Поликарбонат
Серия	HQ	Расчетное напряжение (DIN EN 61984)	400 V
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (DIN EN 61984)	6 kV	Расчетный ток (DIN EN 61984)	40 A
Не содержит галогенов	false	BG	1
Количество сигнальных контактов	0	№ силовых контактов	2
Вид защиты	IP20		

### Данные соединения PE

Вид соединения защитного провода PE Обжимное соединение

### Силовой контакт

Длина снятия изоляции по диаметру кабеля	Длина зачистки изоляции	9.00 mm
--	-------------------------	---------

## HDC HQ 2 MC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Исполнение

Вид соединения	Обжимной контакт	Типоразмер установки	1
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	6 mm <sup>2</sup>	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	1.5 mm <sup>2</sup>
Поверхность	прочее	Основной материал	Поликарбонат
BG	1		

### Классификации



ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-05
ECLASS 15.0	27-44-02-05		

**HDC HQ 2 MC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



## HDC HQ 2 MC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка для винтов со шлицем, изолированная согласно VDE, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, рукоятка SoftFinish

### Основные данные для заказа

Тип	SDIS 0.5X3.0X100	Версия
Заказ №	<a href="#">9008380000</a>	Отвертка, Отвертка
GTIN (EAN)	4032248056347	
Кол.	1 ST	
Тип	SDS 0.5X3.0X80	Версия
Заказ №	<a href="#">9008320000</a>	Отвертка, Отвертка
GTIN (EAN)	4032248056262	
Кол.	1 ST	
Тип	SDIS 0.6X3.5X100	Версия
Заказ №	<a href="#">9008390000</a>	Отвертка, Отвертка
GTIN (EAN)	4032248056354	
Кол.	1 ST	
Тип	SDS 0.6X3.5X100	Версия
Заказ №	<a href="#">9008330000</a>	Отвертка, Отвертка
GTIN (EAN)	4032248056286	
Кол.	1 ST	
Тип	SDIS 0.8X4.0X100	Версия
Заказ №	<a href="#">9008400000</a>	Отвертка, Отвертка
GTIN (EAN)	4032248056361	
Кол.	1 ST	
Тип	SDS 0.8X4.0X100	Версия
Заказ №	<a href="#">9008340000</a>	Отвертка, Отвертка
GTIN (EAN)	4032248056293	
Кол.	1 ST	

### Комбинированный закручивающий и режущий инструмент «Swifty® CS»

Набор комбинированных режущих инструментов/ инструментов для снятия изоляции Swifty® CS и Swifty® CS для резки без обжима и снятия изоляции с медных кабелей до 1,5 мм<sup>2</sup> (одножильные) и 2,5 мм<sup>2</sup> (гибкие).

## HDC HQ 2 MC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Основные данные для заказа

Тип	SWIFTY CS SET	Версия	
Заказ №	<a href="#">9006060000</a>	Отвертка плюс кусачки, Резак для резки одной рукой	
GTIN (EAN)	4032248257638		
Кол.	1 ST		

### Обжимные контакты НХ



Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

### Основные данные для заказа

Тип	HDC C HX BM1.5AG	Версия	
Заказ №	<a href="#">1002950000</a>	Промышленный разъем, Обжимной контакт, MixMate, Гнездо,	
GTIN (EAN)	4032248697236	Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 1.5,	
Кол.	25 ST	круглый, Сплав медный	
Тип	HDC C HX BM10.0AG	Версия	
Заказ №	<a href="#">1526190000</a>	Промышленный разъем, Обжимной контакт, HQ, Гнездо,	
GTIN (EAN)	4050118332087	Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 8, круглый,	
Кол.	25 ST	Сплав медный	
Тип	HDC C HX BM2.5AG	Версия	
Заказ №	<a href="#">1002960000</a>	Промышленный разъем, Обжимной контакт, MixMate, Гнездо,	
GTIN (EAN)	4032248697243	Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 2.5,	
Кол.	25 ST	круглый, Сплав медный	
Тип	HDC C HX BM4.0AG	Версия	
Заказ №	<a href="#">1002970000</a>	Промышленный разъем, Обжимной контакт, HQ, MixMate, Гнездо,	
GTIN (EAN)	4032248697250	Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 4, круглый,	
Кол.	25 ST	Сплав медный	
Тип	HDC C HX BM6.0AG	Версия	
Заказ №	<a href="#">1002980000</a>	Промышленный разъем, Обжимной контакт, MixMate, Гнездо,	
GTIN (EAN)	4032248697267	Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 6, круглый,	
Кол.	25 ST	Сплав медный	
Тип	HDC C HX SM1.5AG	Версия	
Заказ №	<a href="#">1002910000</a>	Промышленный разъем, Обжимной контакт, MixMate, Штекер,	
GTIN (EAN)	4032248697090	Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 1.5,	
Кол.	25 ST	круглый, Сплав медный	
Тип	HDC C HX SM10.0AG	Версия	
Заказ №	<a href="#">1526150000</a>	Промышленный разъем, Обжимной контакт, HQ, Штекер,	
GTIN (EAN)	4050118332131	Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 8, круглый,	
Кол.	25 ST	Сплав медный	
Тип	HDC C HX SM2.5AG	Версия	
Заказ №	<a href="#">1002920000</a>	Промышленный разъем, Обжимной контакт, MixMate, Штекер,	
GTIN (EAN)	4032248697106	Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 2.5,	
Кол.	25 ST	круглый, Сплав медный	

## HDC HQ 2 MC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	HDC C HX SM4.0AG	Версия
Заказ №	<a href="#">1002930000</a>	Промышленный разъем, Обжимной контакт, MixMate, Штекер,
GTIN (EAN)	4032248697212	Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 4, круглый,
Кол.	25 ST	Сплав медный
Тип	HDC C HX SM6.0AG	Версия
Заказ №	<a href="#">1002940000</a>	Промышленный разъем, Обжимной контакт, MixMate, Штекер,
GTIN (EAN)	4032248697229	Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 6, круглый,
Кол.	25 ST	Сплав медный

## 2-контактный



Серия HQ — широкие возможности в компактном корпусе. Электрические характеристики говорят сами за себя.

Подключение проводов выполняется с помощью обжимных контактов. Проверенные на практике обжимные соединения остаются стандартом применения уже десятки лет. Обжимные контакты в комплект поставки вставок не входят.

## Основные данные для заказа

Тип	HDC HQ 2 FC	Версия
Заказ №	<a href="#">3103510000</a>	HDC - вставка, Гнездо, 400 V, 40 A, Количество полюсов: 2,
GTIN (EAN)	4099987151238	Обжимной контакт, Типоразмер установки: 1
Кол.	1 ST	

## НА



К нашим вставкам мы предлагаем различные аксессуары. Сюда относятся, например, кодировки для вставок.

## Основные данные для заказа

Тип	HDC HA3/4 HQ5 PUSHIN CP	Версия
Заказ №	<a href="#">3142030000</a>	Промышленный разъем, Аксессуар
GTIN (EAN)	4099987491730	
Кол.	10 ST	