

IE-C6NO8LW0003S40S40-W-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Предварительно собранные кабели с двумя RJ45 в IP20, подходят для интеллектуальных измерителей, Cat. 6 Microline, — сверхтонкие (AWG30), неэкранированные, для ограниченного пространства, другие цвета по запросу

Основные данные для заказа

Версия	Соединительный кабель Microline, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat. 6, LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 0.3 м, , прямой, 6 кВ
Заказ №	3109120003
Тип	IE-C6NO8LW0003S40S40-W-K6KV
GTIN (EAN)	4099987186414
Кол.	1 Штука

IE-C6NO8LW0003S40S40-W-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS

Соответствовать

Размеры и массы

Длина	0.3 m	Длина (в дюймах)	11.811 inch
Масса нетто	14.8 g		

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-20 °C...60 °C
----------------------	---------------------	----------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 60603-7
---------------------------	-------------

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 60603-7
---------------------------	-------------

Электрические свойства

Допустимая токовая нагрузка при 50 °C	1 A	PoE / PoE+	согласно IEEE 802.3at
---------------------------------------	-----	------------	-----------------------

Вилка левосторонняя

Штекер левый	RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, экранированный
--------------	--

Вилка правосторонняя

Штекер правый	RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, экранированный
---------------	--

Конструкция кабеля

Цвет оболочки	белый	Сечение	4x2xAWG30/7
Экранирование	U/UTP	Количество жил	8
Изоляция	PE	Диаметр оболочки, макс.	3.3 mm
Диаметр оболочки, мин.	2.9 mm	Материал оболочки	LSZH (малодымный безгалогенный компаунд)
Цветовая кодировка	белый/синий, белый/оранжевый, белый/зеленый, белый /коричневый		

IE-C6NO8LW0003S40S40-W-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Механические свойства и свойства материала кабеля

Устойчивость к воздействию масла	No	Цветовой код	белый
Галогены	Нет	Огнестойкость	No

Штекер

Штекер правый	RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, экранированный	Штекер левый	RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, экранированный
---------------	--	--------------	--

Электрические свойства кабеля

Номинальное импульсное напряжение 6 кВ	Категория	Cat. 6
--	-----------	--------

Классификации

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

IE-C6NO8LW0003S40S40-W-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

