

IE-C6NO8LW0020S40S40-W-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Предварительно собранные кабели с двумя RJ45 в IP20, подходят для интеллектуальных измерителей, Cat. 6 Microline, — сверхтонкие (AWG30), неэкранированные, для ограниченного пространства, другие цвета по запросу

Основные данные для заказа

Версия	Соединительный кабель Microline, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat. 6, LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 2 м, , прямой, 6 кВ
Заказ №	3109120020
Тип	IE-C6NO8LW0020S40S40-W-K6KV
GTIN (EAN)	4099987186476
Кол.	1 Штука

IE-C6NO8LW0020S40S40-W-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS

Соответствовать

Размеры и массы

Длина	2 m	Длина (в дюймах)	78.7402 inch
Масса нетто	30.2 g		

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-20 °C...60 °C
----------------------	---------------------	----------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 60603-7
---------------------------	-------------

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 60603-7
---------------------------	-------------

Электрические свойства

Допустимая токовая нагрузка при 50 °C	1 A	PoE / PoE+	согласно IEEE 802.3at
---------------------------------------	-----	------------	-----------------------

Вилка левосторонняя

Штекер левый	RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, неэкранированный
--------------	--

Вилка правосторонняя

Штекер правый	RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, неэкранированный
---------------	--

Конструкция кабеля

Цвет оболочки	белый	Сечение	4x2xAWG30/7
Экранирование	U/UTP	Количество жил	8
Изоляция	PE	Диаметр оболочки, макс.	3.3 mm
Диаметр оболочки, мин.	2.9 mm	Материал оболочки	LSZH (малодымный безгалогенный компаунд)
Цветовая кодировка	белый/синий, белый/оранжевый, белый/зеленый, белый /коричневый		

IE-C6NO8LW0020S40S40-W-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Механические свойства и свойства материала кабеля

Устойчивость к воздействию масла	No	Цветовой код	белый
Галогены	Нет	Огнестойкость	No

Штекер

Штекер правый	RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, неэкранированный	Штекер левый	RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, неэкранированный
---------------	--	--------------	--

Электрические свойства кабеля

Номинальное импульсное напряжение 6 кВ	Категория	Cat. 6
--	-----------	--------

Классификации

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

IE-C6NO8LW0020S40S40-W-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

