

## PVI DC CHANNEL GUIDE


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Основные данные для заказа

Версия	Фотоэлектрическое оборудование, Монтажная опора
Заказ №	<a href="#">3110270000</a>
Тип	PVI DC CHANNEL GUIDE
GTIN (EAN)	4099987189507
Кол.	1 Штука

## PVI DC CHANNEL GUIDE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Размеры и массы

Глубина	37 mm	Глубина (дюймов)	1.4567 inch
Высота	20 mm	Высота (в дюймах)	0.7874 inch
Ширина	36 mm	Ширина (в дюймах)	1.4173 inch
Масса нетто	14 g		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Входит в комплект поставки

Прилагаемые принадлежности	Артикул	Монтажная опора
	Количество	2
	Артикул	Крепежные винты
	Количество	2

### Классификации

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		

**Изображения**

