

**DC SB M 50A 2POL EVO 1KV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**Основные данные для заказа**

Версия	Фотоэлектрическое оборудование, Переключатель, Размыкатель, 1000 V, Версия для тока DC, 50 A, Механический переключатель
Заказ №	<a href="#">3123790000</a>
Тип	DC SB M 50A 2POL EVO 1KV
GTIN (EAN)	4099987272001
Кол.	1 Штука

## DC SB M 50A 2POL EVO 1KV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS Соответствовать

### Размеры и массы

Глубина	121.5 mm	Глубина (дюймов)	4.7835 inch
Высота	165 mm	Высота (в дюймах)	6.4961 inch
Ширина	140 mm	Ширина (в дюймах)	5.5118 inch
Масса нетто	704 g		

### Температуры

Температура окружающей среды -30 °C...50 °C

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
 REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Общие данные

Вид защиты IP65

### Классификации

ETIM 8.0	EC000216	ETIM 9.0	EC004830
ETIM 10.0	EC004830	ECLASS 14.0	27-07-02-03
ECLASS 15.0	27-07-02-03		

### Тендерные спецификации

Подробная спецификация

Load break switch in polyester housing.  
 Suitable for switching off the DC side.  
 Number of poles: 2  
 Operating current, rated value (Ie):  
 - according to IEC (PV1, 1000 V): 50 A  
 - according to IEC (PV1, 1500 V): 20 A  
 - according to IEC (PV2, 1000 V): 20 A  
 - according to IEC (PV2, 1500 V): 8 A  
 Rated insulation voltage (Ui):  
 - according to IEC: 1500 V  
 Suitability for use:  
 Main switch: Yes  
 Number of contacts normally open: 2  
 Number of contacts normally closed: 0  
 Number of switching positions: 2  
 Lockable: Yes  
 The switch is mounted using 4 screws.

**DC SB M 50A 2POL EVO 1KV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

Protection class (IP): 65  
Polyester housing with  
connection via MC4-Evo  
2 connector, compatible  
with cable type TÜV 2  
Pfg 1169/08.07 / EN  
50618:2063  
Dimensions HxWxD:  
235x140x12.5 mm.  
Approval according to low  
voltage switchgear and  
controlgear IEC 60947-3,  
DIN VDE 0660 Part 107  
(EN 60947-3)

**DC SB M 50A 2POL EVO 1KV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

