

HDC MBUS CL X/D0.09/0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Компактность

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

Основные данные для заказа

Версия	Locator for crimping tool
Заказ №	3125010000
Тип	HDC MBUS CL X/D0.09/0.5
GTIN (EAN)	4099987279550
Кол.	1 Штука

HDC MBUS CL X/D0.09/0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто 43 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Не затронуто
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима Обжим с гофрированием

Классификации

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

HDC MBUS CL X/D0.09/0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



Die Einstellungen am Localor zum crimpen			
crimp contact type	locator Position	wire size	tool setting
HDC C HS BM0.08-0.12 AU	7	AWG 24	0.70 mm
		AWG 20	0.80 mm
HDC C HS BM0.0.2-0.5 AU	7	AWG 28	0.65 mm
		AWG 26	0.70 mm
HDC C HS SM0.08-0.12 AU	8	AWG 24	0.70 mm
		AWG 20	0.80 mm
HDC C HS SM0.2-0.5 AU	8	AWG 28	0.65 mm
		AWG 26	0.80 mm

HDC MBUS CL X/D0.09/0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты



Компактность
 Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

Основные данные для заказа

Тип	HDC MBUS CT B 8.0-9.1	Версия
Заказ №	2592710000	Pressing tool
GTIN (EAN)	4050118603910	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MBUS CT A 9.2-10.3	Версия
Заказ №	2592690000	Pressing tool
GTIN (EAN)	4050118603798	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MBUS CT C 6.8-7.9	Версия
Заказ №	2592730000	Pressing tool
GTIN (EAN)	4050118603934	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	Версия
Заказ №	2592650000	Crimping tool for contacts
GTIN (EAN)	4050118603774	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MBUS CI A 9.2-10.3	Версия
Заказ №	2592700000	Crimping tool insert
GTIN (EAN)	4050118603903	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MBUS CI B 8.0-9.1	Версия
Заказ №	2592720000	Crimping tool insert
GTIN (EAN)	4050118603927	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MBUS CI C 6.8-7.9	Версия
Заказ №	2592740000	Crimping tool insert
GTIN (EAN)	4050118603941	
Кол.	1 ST	

Обжимные контакты D-SUB



Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

HDC MBUS CL X/D0.09/0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	HDC C HS BM0.2-0.5 AU	Версия
Заказ №	2748720000	Гнездо, Золото, 0.2 - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118890631	
Кол.	100 ST	
Тип	HDC C HS BM0.08-0.12 AU	Версия
Заказ №	2748730000	Гнездо, Золото, 0.08 - 0.12 mm ²
GTIN (EAN)	4050118890549	
Кол.	100 ST	
Тип	HDC C HS SM0.2-0.5 AU	Версия
Заказ №	2748700000	Штекер, Золото, 0.2 - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118890709	
Кол.	100 ST	
Тип	HDC C HS SM0.08-0.12 AU	Версия
Заказ №	2748710000	Штекер, Золото, 0.08 - 0.12 mm ²
GTIN (EAN)	4050118890556	
Кол.	100 ST	