

FUCR 10-36V RT


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Полный набор принадлежностей в линейке Klippon® Connect идеально подобран до мельчайших деталей. Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых норм

Основные данные для заказа

Версия	Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы, красный, 6.3 А, поворотный, втычной, V-0, Материал Wemid
Заказ №	3125630000
Тип	FUCR 10-36V RT
GTIN (EAN)	4099987287296
Кол.	10 Штука

FUCR 10-36V RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	40.5 mm	Глубина (дюймов)	1.5945 inch
Высота	38 mm	Высота (в дюймах)	1.4961 inch
Ширина	8 mm	Ширина (в дюймах)	0.315 inch
Масса нетто	6.64 g		

Температуры

Температура окружающей среды	-50 °C...75 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C
Температура при длительном использовании, макс.	120 °C		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

Указание по установке	Непосредственный монтаж	Вид монтажа	втычной
-----------------------	-------------------------	-------------	---------

Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный монтаж	Температурный диапазон, макс..	120 °C
-----------------------	-------------------------	--------------------------------	--------

Характеристики материала

Основной материал	Материал Wemid	Цветовой код	красный
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		

Классификации

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		