

IE-C6GO6LD0009F40F40-X-K3KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Основные данные для заказа

Версия	Патч-кабель, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 0.9 m, 6 кВ
Заказ №	3136130009
Тип	IE-C6GO6LD0009F40F40-X-K3KV
GTIN (EAN)	4099987349314
Кол.	30 Штука

IE-C6GO6LD0009F40F40-X-K3KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS

Соответствовать

Размеры и массы

Длина	0.9 m	Длина (в дюймах)	35.4331 inch
Масса нетто	24 g		

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-20 °C...60 °C
----------------------	---------------------	----------------

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	TIA-1096-A	Специализированное оборудование для кабелей связи	VDE-AR-N 4100:2019-04
---------------------------	------------	---	-----------------------

Вилка левосторонняя

Штекер левый	RJ12, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, неэкранированный
--------------	--

Вилка правосторонняя

Штекер правый	RJ12, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, неэкранированный
---------------	--

Конструкция кабеля

Диаметр оболочки	4.8 mm	Цвет оболочки	серый
Сечение	3x2xAWG 24/7	Экранирование	U/UTP
Количество жил	6	Диаметр оболочки, макс.	5 mm
Диаметр оболочки, мин.	4.6 mm	Материал оболочки	LSZH (малодымный безгалогенный компаунд)

Механические свойства и свойства материала кабеля

Устойчивость к воздействию масла	No	Цветовой код	красный, серый
Галогены	Нет	Огнестойкость	in accordance with IEC 60332-1

Штекер

Штекер правый	RJ12, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, неэкранированный	Штекер левый	RJ12, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, неэкранированный
---------------	--	--------------	--

Электрические свойства кабеля

Номинальное импульсное напряжение	6 кВ	Сопротивление изоляции	≥ 100 MΩ
Категория	Cat.3	Напряжение развязки, макс.	300 V

IE-C6GO6LD0009F40F40-X-K3KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Классификации

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		