

**IE-C6GO6LD0015F40F40-X-K3KV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



#### Основные данные для заказа

|            |   |
|------------|---|
| Версия     | Патч-кабель, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 1.5 m, 6 кВ |
| Заказ №    | <a href="#">3136 130015</a>   |
| Тип        | IE-C6GO6LD0015F40F40-X-K3KV   |
| GTIN (EAN) | 4099987349369   |
| Кол.       | 15 Штука  |

**IE-C6GO6LD0015F40F40-X-K3KV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS

Соответствовать

### Размеры и массы

|             |       |                  |              |
|-------------|-------|------------------|--------------|
| Длина       | 1.5 m | Длина (в дюймах) | 59.0551 inch |
| Масса нетто | 40 g  |                  |              |

### Температуры

|                      |                     |                |
|----------------------|---------------------|----------------|
| Температура хранения | Рабочая температура | -20 °C...60 °C |
|----------------------|---------------------|----------------|

### Общие стандарты

|                           |            |   |                       |
|---------------------------|------------|---|-----------------------|
| Вилочный разъем, стандарт | TIA-1096-A | Специализированное оборудование для кабелей связи | VDE-AR-N 4100:2019-04 |
|---------------------------|------------|---|-----------------------|

### Вилка левосторонняя

|              |  |
|--------------|--|
| Штекер левый | RJ12, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, неэкранированный |
|--------------|--|

### Вилка правосторонняя

|               |  |
|---------------|--|
| Штекер правый | RJ12, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, неэкранированный |
|---------------|--|

### Конструкция кабеля

|                        |              |                         |  |
|------------------------|--------------|-------------------------|--|
| Диаметр оболочки       | 4.8 mm       | Цвет оболочки           | серый                                    |
| Сечение                | 3x2xAWG 24/7 | Экранирование           | U/UTP                                    |
| Количество жил         | 6            | Диаметр оболочки, макс. | 5 mm                                     |
| Диаметр оболочки, мин. | 4.6 mm       | Материал оболочки       | LSZH (малодымный безгалогенный компаунд) |

### Механические свойства и свойства материала кабеля

|                                  |     |               |                                |
|----------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|
| Устойчивость к воздействию масла | №   | Цветовой код  | красный, серый                 |
| Галогены                         | Нет | Огнестойкость | in accordance with IEC 60332-1 |

### Штекер

|               |  |              |  |
|---------------|--|--------------|--|
| Штекер правый | RJ12, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, неэкранированный | Штекер левый | RJ12, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, неэкранированный |
|---------------|--|--------------|--|

### Электрические свойства кабеля

|                                   |       |                            |          |
|-----------------------------------|-------|----------------------------|----------|
| Номинальное импульсное напряжение | 6 кВ  | Сопротивление изоляции     | ≥ 100 MΩ |
| Категория                         | Cat.3 | Напряжение развязки, макс. | 300 V    |

**IE-C6GO6LD0015F40F40-X-K3KV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002599    | ETIM 9.0    | EC002599    |
| ETIM 10.0   | EC002599    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 |             |             |