

IE-C6GO6LD0020F40F40-X-K3KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Основные данные для заказа

Версия	Патч-кабель, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 2 м, 6 кВ
Заказ №	3136130020
Тип	IE-C6GO6LD0020F40F40-X-K3KV
GTIN (EAN)	4099987349376
Кол.	1 Штука

IE-C6GO6LD0020F40F40-X-K3KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS

Соответствовать

Размеры и массы

Длина	2 m	Длина (в дюймах)	78.7402 inch
Масса нетто	53 g		

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-20 °C...60 °C
----------------------	---------------------	----------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	TIA-1096-A	Специализированное оборудование для кабелей связи	VDE-AR-N 4100:2019-04
---------------------------	------------	---	-----------------------

Вилка левосторонняя

Штекер левый	RJ12, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, неэкранированный
--------------	--

Вилка правосторонняя

Штекер правый	RJ12, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, неэкранированный
---------------	--

Конструкция кабеля

Диаметр оболочки	4.8 mm	Цвет оболочки	серый
Сечение	3x2xAWG 24/7	Экранирование	U/UTP
Количество жил	6	Диаметр оболочки, макс.	5 mm
Диаметр оболочки, мин.	4.6 mm	Материал оболочки	LSZH (малодымный безгалогенный компаунд)

Механические свойства и свойства материала кабеля

Устойчивость к воздействию масла	№	Цветовой код	красный, серый
Галогены	Нет	Огнестойкость	in accordance with IEC 60332-1

Штекер

Штекер правый	RJ12, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, неэкранированный	Штекер левый	RJ12, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, неэкранированный
---------------	--	--------------	--

IE-C6GO6LD0020F40F40-X-K3KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Электрические свойства кабеля

Номинальное импульсное напряжение 6 кВ	Сопротивление изоляции	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Категория Cat.3	Напряжение развязки, макс.	300 V

Классификации

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

IE-C6GO6LD0020F40F40-X-K3KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Схема соединений



Чертеж

