

IE-C6GO6LD0050F40F40-X-K3KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Основные данные для заказа

| | |
|------------|---|
| Версия | Патч-кабель, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 5 м, 6 кВ |
| Заказ № | 3136130050 |
| Тип | IE-C6GO6LD0050F40F40-X-K3KV |
| GTIN (EAN) | 4099987349390 |
| Кол. | 1 Штука |

IE-C6GO6LD0050F40F40-X-K3KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|-------|------------------|---------------|
| Длина | 5 m | Длина (в дюймах) | 196.8504 inch |
| Масса нетто | 131 g | | |

Температуры

| | | |
|----------------------|---------------------|----------------|
| Температура хранения | Рабочая температура | -20 °C...60 °C |
|----------------------|---------------------|----------------|

Общие стандарты

| | | | |
|---------------------------|------------|---|-----------------------|
| Вилочный разъем, стандарт | TIA-1096-A | Специализированное оборудование для кабелей связи | VDE-AR-N 4100:2019-04 |
|---------------------------|------------|---|-----------------------|

Вилка левосторонняя

| | |
|--------------|--|
| Штекер левый | RJ12, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, неэкранированный |
|--------------|--|

Вилка правосторонняя

| | |
|---------------|--|
| Штекер правый | RJ12, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, неэкранированный |
|---------------|--|

Конструкция кабеля

| | | | |
|------------------------|--------------|-------------------------|--|
| Диаметр оболочки | 4.8 mm | Цвет оболочки | серый |
| Сечение | 3x2xAWG 24/7 | Экранирование | U/UTP |
| Количество жил | 6 | Диаметр оболочки, макс. | 5 mm |
| Диаметр оболочки, мин. | 4.6 mm | Материал оболочки | LSZH (малодымный безгалогенный компаунд) |

Механические свойства и свойства материала кабеля

| | | | |
|----------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|
| Устойчивость к воздействию масла | № | Цветовой код | красный, серый |
| Галогены | Нет | Огнестойкость | in accordance with IEC 60332-1 |

Штекер

| | | | |
|---------------|--|--------------|--|
| Штекер правый | RJ12, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, неэкранированный | Штекер левый | RJ12, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, неэкранированный |
|---------------|--|--------------|--|

Электрические свойства кабеля

| | | | |
|-----------------------------------|-------|----------------------------|----------|
| Номинальное импульсное напряжение | 6 кВ | Сопротивление изоляции | ≥ 100 MΩ |
| Категория | Cat.3 | Напряжение развязки, макс. | 300 V |

IE-C6GO6LD0050F40F40-X-K3KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002599 | ETIM 9.0 | EC002599 |
| ETIM 10.0 | EC002599 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 | | |