

**IE-C6GO6LD0150F40F40-X-K3KV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**Основные данные для заказа**

Версия	Патч-кабель, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 15 м, 6 кВ
Заказ №	<a href="#">3136130150</a>
Тип	IE-C6GO6LD0150F40F40-X-K3KV
GTIN (EAN)	4099987349413
Кол.	1 Штука

**IE-C6GO6LD0150F40F40-X-K3KV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Длина	15 m	Длина (в дюймах)	590.5512 inch
Масса нетто	391 g		

**Температуры**

Температура хранения	Рабочая температура	-20 °C...60 °C
----------------------	---------------------	----------------

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Общие стандарты**

Вилочный разъем, стандарт	TIA-1096-A	Специализированное оборудование для кабелей связи	VDE-AR-N 4100:2019-04
---------------------------	------------	---------------------------------------------------	-----------------------

**Вилка левосторонняя**

Штекер левый	RJ12, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, неэкранированный
--------------	----------------------------------------------------------------

**Вилка правосторонняя**

Штекер правый	RJ12, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, неэкранированный
---------------	----------------------------------------------------------------

**Конструкция кабеля**

Диаметр оболочки	4.8 mm	Цвет оболочки	серый
Сечение	3x2xAWG 24/7	Экранирование	U/UTP
Количество жил	6	Диаметр оболочки, макс.	5 mm
Диаметр оболочки, мин.	4.6 mm	Материал оболочки	LSZH (малодымный безгалогенный компаунд)

**Механические свойства и свойства материала кабеля**

Устойчивость к воздействию масла	№	Цветовой код	красный, серый
Галогены	Нет	Огнестойкость	in accordance with IEC 60332-1

**Штекер**

Штекер правый	RJ12, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, неэкранированный	Штекер левый	RJ12, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, неэкранированный
---------------	----------------------------------------------------------------	--------------	----------------------------------------------------------------

**IE-C6GO6LD0150F40F40-X-K3KV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Электрические свойства кабеля

Номинальное импульсное напряжение 6 кВ	Сопротивление изоляции	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Категория Cat.3	Напряжение развязки, макс.	300 V

### Классификации

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

**IE-C6GO6LD0150F40F40-X-K3KV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

### Схема соединений



### Чертеж

