

Справочный листок технических данных

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X800-X



Основные данные для заказа

Заказ №	3138090000
Тип	WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X800-X
GTIN (EAN)	4099987365963
Кол.	1 Штука



Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	10 mm	Глубина (дюймов)	0.3937 inch
Высота	10 mm	Высота (в дюймах)	0.3937 inch
Ширина	800 mm	Ширина (в дюймах)	31.496 inch
Длина	1000 mm	Длина (в дюймах)	39.37 inch
Масса нетто	283 g		

Температуры

Рабочая температура	-20 - 50°C
---------------------	------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	37ebc061-1fa2-4387-80af-82299a5c3412

Данные о материалах

Основной материал корпуса	Алюминий	Компаунд	PUR VO
---------------------------	----------	----------	--------

Данные об эл. характеристиках

Номинальное напряжение	≤ 5 V DC	Мощность	3.6 W
Возможность регулировки яркости	Да		

Данные соединений

Соединительная резьба	без
-----------------------	-----

Общие технические данные

Форма светодиодного модуля	Прямоугольный	Срок службы	60.000 h
Вид защиты	IP67	Класс эффективности (в соответствии с Директивой ЕС № 874/2012)	Not required

Технические характеристики кабеля


Материал кабеля	Полиуретан	Цвет оболочки	черный
Основной материал корпуса	Алюминий	Длина кабеля	5 m

Классификации

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		

Изображения

Чертеж



Аксессуары

Монтажный зажим M8/M12



Weidmüller предлагает широкий ассортимент инструмента и аксессуаров для прокладки кабелей приводов датчиков.

Основные данные для заказа

Тип	SAI-M12-CLIP	Версия
Заказ №	1362750000	
GTIN (EAN)	4050118164879	
Кол.	10 ST	