

Справочный листок технических данных

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

V-ZPA FUSE HOLDER S 6.3 A



Основные данные для заказа

Заказ №	3139070000
Тип	V-ZPA FUSE HOLDER S 6.3 A
GTIN (EAN)	4099987375344
Кол.	1 Штука

V-ZPA FUSE HOLDER S 6.3 A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	71.71 mm
Высота	90.9 mm
Ширина	9.1 mm
Масса нетто	144 g

Глубина (дюймов)	2.8232 inch
Высота (в дюймах)	3.5787 inch
Ширина (в дюймах)	0.3583 inch

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура
----------------------	---------------------

Номинальные характеристики IEC / RU

Количество полюсов	2
Тип напряжения	Переменный ток
Номинальный ток короткого замыкания ISCCR	25 kA

Номинальное напряжение (AC)	250 V
Напряжение сети	230 V / 400 V

Общие данные

Оптическая индикация работы	Нет
Укомплектованная монтажная рейка	Шина

Конструкция	Insta IP 20
-------------	-------------

Общие параметры

Количество полюсов	2
--------------------	---

Тип напряжения	Переменный ток
----------------	----------------

Классификации

ETIM 8.0	EC000941
ETIM 10.0	EC000941
ECLASS 15.0	27-17-90-90

ETIM 9.0	EC000941
ECLASS 14.0	27-17-90-90