


**V-ZPA FUSE HOLDER S 6.3 A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**Основные данные для заказа**

Заказ №	3139070000
Тип	<a href="#">V-ZPA FUSE HOLDER S 6.3 A</a>
GTIN (EAN)	4099987375344
Кол.	1 Штука

**V-ZPA FUSE HOLDER S 6.3 A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Размеры и массы**

Глубина	71.71 mm	Глубина (дюймов)	2.8232 inch
Высота	90.9 mm	Высота (в дюймах)	3.5787 inch
Ширина	9.1 mm	Ширина (в дюймах)	0.3583 inch
Масса нетто	25.52 g		

**Температуры**

Температура хранения	Рабочая температура
----------------------	---------------------

**Номинальные характеристики IEC / RU**

Количество полюсов	2	Номинальное напряжение (AC)	250 V
Тип напряжения	Переменный ток	Напряжение сети	230 V / 400 V
Номинальный ток короткого замыкания I <sub>SCCR</sub>	25 kA		

**Общие данные**

Оптическая индикация работы	Нет	Конструкция	Insta IP 20
Укомплектованная монтажная рейка	Шина		

**Общие параметры**

Количество полюсов	2
--------------------	---

**Электрические параметры**

Тип напряжения	Переменный ток
----------------	----------------

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000941	ETIM 9.0	EC000941
ETIM 10.0	EC000941	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		