

**BRES BO-OFM-14-B44-86 WALLMOUNT**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**Основные данные для заказа**

Версия	Фотоэлектрическое оборудование, Монтажная опора, Запасная часть, Монтажная опора, 10 MPP, 12 MPP
Заказ №	<a href="#">3139420000</a>
Тип	BRES BO-OFM-14-B44-86 WALLMOUNT
GTIN (EAN)	4099987378390
Кол.	1 Штука

**BRES BO-OFM-14-B44-86 WALLMOUNT**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

**Сертификаты**

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	25 mm	Глубина (дюймов)	0.9842 inch
Высота	67 mm	Высота (в дюймах)	2.6378 inch
Ширина	28 mm	Ширина (в дюймах)	1.1024 inch
Масса нетто	68 g		

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Классификации**

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		