

BRES BO-OFM-14-B44-86 WALLMOUNT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Основные данные для заказа**

Версия	Фотоэлектрическое оборудование, Монтажная опора, Запасная часть, Монтажная опора, 10 MPP, 12 MPP
Заказ №	3139420000
Тип	BRES BO-OFM-14-B44-86 WALLMOUNT
GTIN (EAN)	4099987378390
Кол.	1 Штука

BRES BO-OFM-14-B44-86 WALLMOUNT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Сертификаты**

Допуски к эксплуатации



ROHS

Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	25 mm	Глубина (дюймов)	0.9842 inch
Высота	67 mm	Высота (в дюймах)	2.6378 inch
Ширина	28 mm	Ширина (в дюймах)	1.1024 inch
Масса нетто	68 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Классификации

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		