HDC 24B SS 2M40G ATEX



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Возможность разделения кабелей в зоне 2 в соответствии со следующими допусками к эксплуатации АТЕХ: Т II 3G Ex ес IIC T6 Gc или IECEX: Ex ес IIC T6 Gc упрощает монтаж, обслуживание и повышает качество подготовки. Предлагаемые одобренные соединители всегда должны использоваться в комплекте с соответствующими одобренными корпусами и вставками и могут быть отключены только без нагрузки.

Основные данные для заказа

Версия	HDC - корпус, Типоразмер установки: 8, Вид защиты: IP55, Корпус для монтажа на основаниях, Винтовое соединение, Стандартный, Типоразмер кабельных вводов: М 40
Заказ №	<u>3139890000</u>
Тип	HDC 24B SS 2M40G ATEX
GTIN (EAN)	4099987382250
Кол.	1 Штука

Weidmüller **3**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

HDC 24B SS 2M40G ATEX

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации

IECEX ATEX

Размеры и массы			
Γ	210	F	0 F000 in all
Глубина	216 mm	Глубина (дюймов)	8.5039 inch
Высота	111.5 mm	Высота (в дюймах)	4.3898 inch
<u>Ширина</u>	80 mm	Ширина (в дюймах)	3.1496 inch
Размеры крепежа, высота	60 mm	Размеры крепежа, ширина	187 mm
Масса нетто	1160 g		
Температуры			
Температура окружающей среды	-20 °C40 °C	Предельная температура	-20 °C 80 °C
Габаритные размеры			
Ширина	80 mm		
Общие данные			
Исполнение корпуса	Корпус для монтажа на	Типоразмер установки	8
исполнение корпуса	основаниях	типоразмер установки	o .
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	 Цветовой код	серый
Поверхность	Порошковое покрытие	Тип	Корпус основания
	false	BG	8
Не содержит галогенов	laise		
Не содержит галогенов Вид защиты	IP55	. 	
Вид защиты	IP55		
Не содержит галогенов Вид защиты Номинальные характерист Сертификат № (IECEX)	IP55	Сертификат № (АТЕХ)	IECEXTUR24.0077X
Вид защиты Номинальные характерист Сертификат № (IECEX)	IP55 ики IECEx/ATEX		IECEXTUR24.0077X
Вид защиты Номинальные характерист Сертификат № (IECEX) Исполнение	IP55 ики IECEx/ATEX TUEV24ATEX9197X	Сертификат № (АТЕХ)	
Вид защиты Номинальные характерист Сертификат № (IECEX) Исполнение Типоразмер установки	IP55 ики IECEx/ATEX		
Вид защиты Номинальные характерист	IP55 ики IECEx/ATEX TUEV24ATEX9197X	Сертификат № (АТЕХ)	
Вид защиты Номинальные характерист Сертификат № (IECEX) Исполнение Типоразмер установки ВG Классификации	IP55 ики IECEx/ATEX TUEV24ATEX9197X 8 8	Сертификат № (ATEX) Поверхность	Порошковое покрытис
Вид защиты Номинальные характерист Сертификат № (IECEX) Исполнение Типоразмер установки ВG Классификации ETIM 6.0	IP55 MKU IECEX/ATEX TUEV24ATEX9197X 8 8 8	Сертификат № (АТЕХ) Поверхность ЕТІМ 7.0	Порошковое покрытие
Вид защиты Номинальные характерист Сертификат № (IECEX) Исполнение Типоразмер установки ВG Классификации ETIM 6.0 ETIM 8.0	IP55 ики IECEx/ATEX TUEV24ATEX9197X 8 8 8 EC000437 EC000437	Сертификат № (АТЕХ) Поверхность ЕТІМ 7.0 ЕТІМ 9.0	Порошковое покрытие ЕСО00437 ЕСО00437
Вид защиты Номинальные характерист Сертификат № (IECEX) Исполнение Типоразмер установки ВG Классификации ЕТІМ 6.0 ЕТІМ 8.0 ЕТІМ 10.0	IP55 ики IECEx/ATEX TUEV24ATEX9197X 8 8 8 EC000437 EC000437 EC000437	Сертификат № (ATEX) Поверхность ЕТІМ 7.0 ЕТІМ 9.0 ECLASS 9.0	Порошковое покрытие ЕСО00437 ЕСО00437 27-44-02-02
Вид защиты Номинальные характерист Сертификат № (IECEX) Исполнение Типоразмер установки ВG Классификации ЕТІМ 6.0 ЕТІМ 8.0 ЕТІМ 10.0 ECLASS 9.1	IP55 ики IECEx/ATEX TUEV24ATEX9197X 8 8 8 EC000437 EC000437 EC000437 27-44-02-02	Сертификат № (ATEX) Поверхность ЕТІМ 7.0 ЕТІМ 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	Порошковое покрытие EC000437 EC000437 27-44-02-02 27-44-02-02
Вид защиты Номинальные характерист Сертификат № (IECEX) Исполнение Типоразмер установки ВG	IP55 ики IECEx/ATEX TUEV24ATEX9197X 8 8 8 EC000437 EC000437 EC000437	Сертификат № (ATEX) Поверхность ЕТІМ 7.0 ЕТІМ 9.0 ECLASS 9.0	Порошковое покрытие ЕСО00437 ЕСО00437 27-44-02-02

Статус каталога / Изображения

Weidmüller **3**


HDC 24B SS 2M40G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения



HDC 24B SS 2M40G ATEX



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Типоразмер 8 (24В)



Возможность разделения кабелей в зоне 2 в соответствии со следующими допусками к эксплуатации АТЕХ: Т II 3G Ex ес IIC T6 Gc или IECEX: Ex ес IIC T6 Gc упрощает монтаж, обслуживание и повышает качество подготовки. Предлагаемые одобренные соединители всегда должны использоваться в комплекте с соответствующими одобренными корпусами и вставками и могут быть отключены только без нагрузки.

Основные данные для заказа

_	LIDO DAD TOO AMAGOO ATEV	n.
Тип	HDC 24B TOS 1M32G ATEX	Версия
Заказ №	3140010000	HDC - корпус, Типоразмер установки: 8, Вид защиты: IP55, Корпус
GTIN (EAN)	4099987382373	для вилки, Винтовое соединение, Стандартный
Кол.	1 ST	
Тип	HDC 24B TOS 2M32G ATEX	Версия
Заказ №	3140020000	HDC - корпус, Типоразмер установки: 8, Вид защиты: IP55, Корпус
GTIN (EAN)	4099987382380	для вилки, Винтовое соединение, Стандартный
Кол.	1 ST	
Тип	HDC 24B TSS 1M32G ATEX	Версия
Заказ №	3140030000	HDC - корпус, Типоразмер установки: 8, Вид защиты: IP55, Корпус
GTIN (EAN)	4099987382397	для вилки, Винтовое соединение, Стандартный
Кол.	1 ST	
Тип	HDC 24B TSS 1M40G ATEX	Версия
Заказ №	3140040000	HDC - корпус, Типоразмер установки: 8, Вид защиты: IP55, Корпус
GTIN (EAN)	4099987382403	для вилки, Винтовое соединение, Стандартный, Типоразмер
Кол.	1 ST	кабельных вводов: М 40
Тип	HDC 24B COVER ATEX	Версия
Заказ №	3140080000	HDC - корпус, Типоразмер установки: 8, Вид защиты: IP55, Крышка
GTIN (EAN)	4099987382441	для нижней части корпуса, Винтовое соединение, Стандартный
Кол.	1 ST	

Типоразмер 8



Возможность разделения кабелей в зоне 2 в соответствии со следующими допусками к эксплуатации АТЕХ: Т II 3G Ex ес IIC T6 Gc или IECEX: Ex ес IIC T6 Gc упрощает монтаж, обслуживание и повышает качество подготовки. Предлагаемые одобренные соединители всегда должны использоваться в комплекте с соответствующими одобренными корпусами и вставками и могут быть отключены только без нагрузки.

Основные данные для заказа

Тип	HDC HDD 48 FC EX 1500	Версия
Заказ №	<u>3116690000</u>	HDC - вставка, Гнездо, 1500 V, Количество полюсов: 48, Обжимное
GTIN (EAN)	4099987235914	соединение, Типоразмер установки: 8
Кол.	1 ST	

Дата создания 30.11.2025 01:25:02 МЕZ

Статус каталога / Изображения



Weidmüller **₹**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

HDC 24B SS 2M40G ATEX

Аксессуары

Тип	HDC HDD 48 MC EX 1500	Версия
Заказ №	3116670000	HDC - вставка, Штекер, 1500 V, Количество полюсов: 48,
GTIN (EAN)	4099987235792	Обжимное соединение, Типоразмер установки: 8
Кол.	1 ST	
Тип	HDC HDD 56 FC EX 1000	Версия
Заказ №	<u>3116680000</u>	HDC - вставка, Гнездо, 1000 V, Количество полюсов: 56, Обжимное
GTIN (EAN)	4099987235907	соединение, Типоразмер установки: 8
Кол.	1 ST	
Тип	HDC HDD 56 MC EX 1000	Версия
Заказ №	<u>3116660000</u>	HDC - вставка, Штекер, 1000 V, Количество полюсов: 56,
GTIN (EAN)	4099987235785	Обжимное соединение, Типоразмер установки: 8
Кол.	1 ST	