

## HDC 06B AS ATEX



Возможность разделения кабелей в зоне 2 в соответствии со следующими допусками к эксплуатации ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc или IECEX: Ex ec IIC T6 Gc упрощает монтаж, обслуживание и повышает качество подготовки. Предлагаемые одобренные соединители всегда должны использоваться в комплекте с соответствующими одобренными корпусами и вставками и могут быть отключены только без нагрузки.

### Основные данные для заказа

Версия	HDC - корпус, Типоразмер установки: 3, Вид защиты: Назад: IP20, Корпус для настенного монтажа, Винтовое соединение, Стандартный
Заказ №	<a href="#">3139900000</a>
Тип	HDC 06B AS ATEX
GTIN (EAN)	4099987382267
Кол.	1 Штука



## HDC 06B AS ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



### Размеры и массы

Высота	30 mm	Высота (в дюймах)	1.1811 inch
Ширина	58 mm	Ширина (в дюймах)	2.2835 inch
Размеры крепежа, высота	32 mm	Размеры крепежа, ширина	70 mm
Масса нетто	141.68 g		

### Температуры

Предельная температура -20 °C ... 80 °C

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Габаритные размеры

Ширина	58 mm
--------	-------

### Общие данные

Исполнение корпуса	Корпус для настенного монтажа	Типоразмер установки	3
Класс пожаростойкости UL 94	None	Цветовой код	серый
Поверхность	Порошковое покрытие	Тип	Навесной (проходной)
Не содержит галогенов	false	BG	3
Вид защиты	Назад: IP20		

### Номинальные характеристики IECEx/ATEX

Сертификат № (IECEx)	TUEV24ATEX9197X	Сертификат № (ATEX)	IECEXTUR24.0077X
----------------------	-----------------	---------------------	------------------


### Исполнение

Типоразмер установки	3	Поверхность	Порошковое покрытие
BG	3		

### Классификации

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**Изображения**





## HDC 06B AS ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Типоразмер 3 (06B)



Возможность разделения кабелей в зоне 2 в соответствии со следующими допусками к эксплуатации ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc или IECEx: Ex ec IIC T6 Gc упрощает монтаж, обслуживание и повышает качество подготовки. Предлагаемые одобренные соединители всегда должны использоваться в комплекте с соответствующими одобренными корпусами и вставками и могут быть отключены только без нагрузки.

#### Основные данные для заказа

Тип	HDC 06B COVER ATEX	Версия
Заказ №	<a href="#">3140050000</a>	HDC - корпус, Типоразмер установки: 3, Вид защиты: IP55, Крышка
GTIN (EAN)	4099987382410	для нижней части корпуса, Винтовое соединение, Стандартный
Кол.	1 ST	
Тип	HDC 06B TOS 1M25G ATEX	Версия
Заказ №	<a href="#">3139940000</a>	HDC - корпус, Типоразмер установки: 3, Вид защиты: IP55, Корпус
GTIN (EAN)	4099987382304	для вилки, Винтовое соединение, Стандартный, Типоразмер
Кол.	1 ST	кабельных вводов: M 25
Тип	HDC 06B TSS 1M25G ATEX	Версия
Заказ №	<a href="#">3139950000</a>	HDC - корпус, Типоразмер установки: 3, Вид защиты: IP55, Корпус
GTIN (EAN)	4099987382311	для вилки, Винтовое соединение, Стандартный, Типоразмер
Кол.	1 ST	кабельных вводов: M 25