



Возможность разделения кабелей в зоне 2 в соответствии со следующими допусками к эксплуатации ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc или IECEx: Ex ec IIC T6 Gc упрощает монтаж, обслуживание и повышает качество подготовки. Предлагаемые одобренные соединители всегда должны использоваться в комплекте с соответствующими одобренными корпусами и вставками и могут быть отключены только без нагрузки.

Основные данные для заказа

Версия	HDC - корпус, Типоразмер установки: 4, Вид защиты: IP55, Корпус для настенного монтажа, Винтовое соединение, Стандартный, Типоразмер кабельных вводов: попе
Заказ №	3139910000
Тип	HDC 10B AS ATEX
GTIN (EAN)	4099987382274
Кол.	1 Штука

HDC 10B AS ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	144 mm	Глубина (дюймов)	5.6693 inch
Высота	29.5 mm	Высота (в дюймах)	1.1614 inch
Ширина	48 mm	Ширина (в дюймах)	1.8898 inch
Размеры крепежа, высота	32 mm	Размеры крепежа, ширина	83 mm
Масса нетто	170 g		

Температуры

Температура окружающей среды -20 °C...40 °C Предельная температура -20 °C ... 80 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Габаритные размеры

Ширина 48 mm

Общие данные

Исполнение корпуса	Корпус для настенного монтажа	Типоразмер установки	4
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Цветовой код	серый
Основной материал корпуса	Алюминиевое литье под давлением	Поверхность	прочее
Тип	Навесной (проходной)	Не содержит галогенов	false
Корпуса ЭМС	Да	BG	4
Вид защиты	IP55		

Номинальные характеристики IECEx/ATEX

Сертификат № (IECEx) TUEV24ATEX9197X Сертификат № (ATEX) IECExTUR24.0077X

Исполнение

Типоразмер установки 4 Поверхность прочее
BG 4

Классификации

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 10B AS ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения



HDC 10B AS ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Аксессуары

www.weidmueller.com

Типоразмер 4 (10B)



Возможность разделения кабелей в зоне 2 в соответствии со следующими допусками к эксплуатации ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc или IECEx: Ex ec IIC T6 Gc упрощает монтаж, обслуживание и повышает качество подготовки. Предлагаемые одобренные соединители всегда должны использоваться в комплекте с соответствующими одобренными корпусами и вставками и могут быть отключены только без нагрузки.

Основные данные для заказа

Тип	HDC 10B TOS 1M32G ATEX	Версия
Заказ №	3139960000	HDC - корпус, Типоразмер установки: 4, Вид защиты: IP55, Корпус для вилки, Винтовое соединение, Стандартный, Типоразмер
GTIN (EAN)	4099987382328	кабельных вводов: M 32
Кол.	1 ST	
Тип	HDC 10B TSS 1M32G ATEX	Версия
Заказ №	3139970000	HDC - корпус, Типоразмер установки: 4, Вид защиты: IP55, Корпус для вилки, Винтовое соединение, Стандартный, Типоразмер
GTIN (EAN)	4099987382335	кабельных вводов: M 32
Кол.	1 ST	
Тип	HDC 10B COVER ATEX	Версия
Заказ №	3140060000	HDC - корпус, Типоразмер установки: 4, Вид защиты: IP55, Крышка для нижней части корпуса, Винтовое соединение, Стандартный,
GTIN (EAN)	4099987382427	Типоразмер кабельных вводов: none
Кол.	1 ST	