## Справочный листок технических дан-

### **HDC 10B AS ATEX**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Возможность разделения кабелей в зоне 2 в соответствии со следующими допусками к эксплуатации АТЕХ: Т II 3G Ex ес IIC T6 Gc или IECEX: Ex ес IIC T6 Gc упрощает монтаж, обслуживание и повышает качество подготовки. Предлагаемые одобренные соединители всегда должны использоваться в комплекте с соответствующими одобренными корпусами и вставками и могут быть отключены только без нагрузки.

#### Основные данные для заказа

Версия	HDC - корпус, Типоразмер установки: 4, Вид защиты: IP55, Корпус для настенного монтажа, Винтовое соединение, Стандартный	
Заказ №	3139910000	
Тип	HDC 10B AS ATEX	
GTIN (EAN)	4099987382274	
Кол.	1 Штука	

# Справочный листок технических данных

### **HDC 10B AS ATEX**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации

## IECEX ATEX

Размеры и массы			
	4.4.4		F 0000 : 1
Глубина	144 mm	Глубина (дюймов)	5.6693 inch
Высота	29.5 mm	Высота (в дюймах)	1.1614 inch
Ширина	48 mm	Ширина (в дюймах)	1.8898 inch
Размеры крепежа, высота	32 mm	Размеры крепежа, ширина	83 mm
Масса нетто	170 g		1
Температуры			
Температура окружающей среды	-20 °C40 °C	Предельная температура	-20 °C 80 °C
Габаритные размеры			
Ширина	48 mm		
Общие данные	,		
Исполнение корпуса	Корпус для настенного монтажа	Типоразмер установки	4
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Цветовой код	серый
Поверхность	Порошковое покрытие	Тип	Навесной (проходной)
Не содержит галогенов	false	BG	4
Вид защиты	IP55		
Номинальные характерист	ики IECEx/ATEX	1	1
Сертификат № (IECEX)	TUEV24ATEX9197X	Сертификат № (ATEX)	IECEXTUR24.0077X
Исполнение			
T.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	4	Потопущост	
Типоразмер установки BG	4	Поверхность	Порошковое покрытие
—————————————————————————————————————	,		,
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
LOLAGO J. I	27-44-02-02	- =====================================	
	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0 ECLASS 15.0			

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных

## Weidmüller **3**


### **HDC 10B AS ATEX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Изображения



# Справочный листок технических данных

### **HDC 10B AS ATEX**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

#### Типоразмер 4 (10В)



Возможность разделения кабелей в зоне 2 в соответствии со следующими допусками к эксплуатации АТЕХ: Т II 3G Ex ес IIC T6 Gc или IECEX: Ex ес IIC T6 Gc упрощает монтаж, обслуживание и повышает качество подготовки. Предлагаемые одобренные соединители всегда должны использоваться в комплекте с соответствующими одобренными корпусами и вставками и могут быть отключены только без нагрузки.

#### Основные данные для заказа

	and an included the contract			
Тип	HDC 10B TOS 1M32G ATEX	Версия		
Заказ №	3139960000	HDC - корпус, Типоразмер установки: 4, Вид защиты: IP55, Корпус		
GTIN (EAN)	4099987382328	для вилки, Винтовое соединение, Стандартный, Типоразмер		
Кол.	1 ST	кабельных вводов: М 32		
Тип	HDC 10B TSS 1M32G ATEX	Версия		
Заказ №	3139970000	HDC - корпус, Типоразмер установки: 4, Вид защиты: IP55, Корпус		
GTIN (EAN)	4099987382335	для вилки, Винтовое соединение, Стандартный, Типоразмер		
Кол.	1 ST	кабельных вводов: М 32		
Тип	HDC 10B COVER ATEX	Версия		
Заказ №	3140060000	HDC - корпус, Типоразмер установки: 4, Вид защиты: IP55, Крышка		
GTIN (EAN)	4099987382427	для нижней части корпуса, Винтовое соединение, Стандартный		
Кол.	1 ST			