Справочный листок технических дан-

HDC 06B TSS 1M25G ATEX



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Возможность разделения кабелей в зоне 2 в соответствии со следующими допусками к эксплуатации АТЕХ: Т II 3G Ex ес IIC T6 Gc или IECEX: Ex ес IIC T6 Gc упрощает монтаж, обслуживание и повышает качество подготовки. Предлагаемые одобренные соединители всегда должны использоваться в комплекте с соответствующими одобренными корпусами и вставками и могут быть отключены только без нагрузки.

Основные данные для заказа

Версия	HDC - корпус, Типоразмер установки: 3, Вид защиты: IP55, Корпус для вилки, Винтовое соединение, Стандартный, Типоразмер кабельных вводов: М 25
Заказ №	<u>3139950000</u>
Тип	HDC 06B TSS 1M25G ATEX
GTIN (EAN)	4099987382311
Кол.	1 Штука

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

HDC 06B TSS 1M25G ATEX

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации

IECEx ATEX

	ILULX		
Размеры и массы			
D	100 5		0.0507: 1
Высота	100.5 mm	Высота (в дюймах)	3.9567 inch
Ширина	58 mm	Ширина (в дюймах)	2.2835 inch
Масса нетто	451 g		
Температуры			
Температура окружающей среды	-20 °C40 °C	Предельная температура	-20 °C 80 °C
Габаритные размеры			
Ширина	58 mm		
Общие данные			
Исполнение корпуса	Корпус для вилки	Типоразмер установки	3
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Цветовой код	серый
Поверхность	Порошковое покрытие	Тип	вилка
Не содержит галогенов	false	BG	3
Вид защиты	IP55		
Номинальные характерист	ики IECEx/ATEX		
Сертификат № (IECEX)	TUEV24ATEX9197X	Сертификат № (АТЕХ)	IECEXTUR24.0077X
Исполнение			
Типоразмер установки	3	Поверхность	Порошковое покрытие
BG	3	Поверхноств	Порошковое покрытие
Классификации			
ETIM C.O.	FC000427	ETIM 7.0	F0000407
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

Weidmüller **₹**


HDC 06B TSS 1M25G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения



Справочный листок технических

данных

Weidmüller **3**2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

HDC 06B TSS 1M25G ATEX

Типоразмер 3 (06В)



Возможность разделения кабелей в зоне 2 в соответствии со следующими допусками к эксплуатации ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc или IECEX: Ex ec IIC T6 Gc упрощает монтаж, обслуживание и повышает качество подготовки. Предлагаемые одобренные соединители всегда должны использоваться в комплекте с соответствующими одобренными корпусами и вставками и могут быть отключены только без нагрузки.

Основные данные для заказа

	Harrier Harrison		
Тип	HDC 06B SS 1M25G ATEX	Версия	
Заказ №	3139850000	HDC - корпус, Типоразмер установки: 3, Вид защиты: IP55, Корпус	
GTIN (EAN)	4099987382212	для монтажа на основаниях, Винтовое соединение, Стандартный	
Кол.	1 ST		
Тип	HDC 06B AS ATEX	Версия	
Тип Заказ №	HDC 06B AS ATEX 3139900000	Версия HDC - корпус, Типоразмер установки: 3, Вид защиты: Назад:	
		·	
Заказ №	3139900000	HDC - корпус, Типоразмер установки: 3, Вид защиты: Назад:	