Справочный листок технических дан-

HDC 16B TOS 2M25G ATEX



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Возможность разделения кабелей в зоне 2 в соответствии со следующими допусками к эксплуатации АТЕХ: Т II 3G Ex ес IIC T6 Gc или IECEX: Ex ес IIC T6 Gc упрощает монтаж, обслуживание и повышает качество подготовки. Предлагаемые одобренные соединители всегда должны использоваться в комплекте с соответствующими одобренными корпусами и вставками и могут быть отключены только без нагрузки.

Основные данные для заказа

Версия	HDC - корпус, Типоразмер установки: 6, Вид защиты: IP55, Корпус для вилки, Винтовое соединение, Стандартный, Типоразмер кабельных вводов: М 32, М 25
Заказ №	3139990000
Тип	HDC 16B TOS 2M25G ATEX
GTIN (EAN)	4099987382359
Кол.	1 Штука

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

HDC 16B TOS 2M25G ATEX



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Серт	ифи	каты
------	-----	------

Допуски к эксплуатации

IFCEx ATEX

	IEGEX		
Размеры и массы			
Глубина	164 mm	Глубина (дюймов)	6.4567 inch
Высота	111 mm	Высота (в дюймах)	4.3701 inch
Ширина	58 mm	Ширина (в дюймах)	2.2835 inch
— прита Масса нетто	506.88 g	_прина (о діолінал)	
Температуры			
Температура окружающей среды	-20 °C40 °C	Предельная температура	-20 °C 80 °C
Габаритные размеры			
Ширина	58 mm		
Общие данные			
Исполнение корпуса	Корпус для вилки	Типоразмер установки	6
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Цветовой код	серый
Поверхность	Порошковое покрытие	Тип	вилка
Не содержит галогенов	false	BG	6
Вид защиты	IP55		
Номинальные характерист	ики IECEx/ATEX		
Сертификат № (IECEX)	TUEV24ATEX9197X	Сертификат № (АТЕХ)	IECEXTUR24.0077X
Исполнение			
Типоразмер установки	6	Поверхность	Порошковое покрытие
BG	6	·	
Классификации			
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

Weidmüller **₹**


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

HDC 16B TOS 2M25G ATEX

Изображения



Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Типоразмер 6 (16В)



Возможность разделения кабелей в зоне 2 в соответствии со следующими допусками к эксплуатации АТЕХ: Т II 3G Ex ес IIC T6 Gc или IECEX: Ex ес IIC T6 Gc упрощает монтаж, обслуживание и повышает качество подготовки. Предлагаемые одобренные соединители всегда должны использоваться в комплекте с соответствующими одобренными корпусами и вставками и могут быть отключены только без нагрузки.

Основные данные для заказа

Тип	HDC 16B SS 1M32G ATEX	Версия
Заказ №	3139870000	HDC - корпус, Типоразмер установки: 6, Вид защиты: IP55, Корпус
GTIN (EAN)	4099987382236	для монтажа на основаниях, Винтовое соединение, Стандартный
Кол.	1 ST	
Тип	HDC 16B AS ATEX	Версия
Тип Заказ №	HDC 16B AS ATEX 3139920000	Версия HDC - корпус, Типоразмер установки: 6, Вид защиты: IP55, Корпус

Типоразмер 6





Возможность разделения кабелей в зоне 2 в соответствии со следующими допусками к эксплуатации АТЕХ: Т II 3G Ex ес IIC T6 Gc или IECEX: Ex ес IIC T6 Gc упрощает монтаж, обслуживание и повышает качество подготовки. Предлагаемые одобренные соединители всегда должны использоваться в комплекте с соответствующими одобренными корпусами и вставками и могут быть отключены только без нагрузки.

Основные данные для заказа

Тип	HDC HDD 24 FC EX 1500	Версия
Заказ №	3116650000	HDC - вставка, Гнездо, 1500 V, Количество полюсов: 24, Обжимное
GTIN (EAN)	4099987235778	соединение, Типоразмер установки: 6
Кол.	1 ST	
Тип	HDC HDD 24 MC EX 1500	Версия
Заказ №	3116630000	HDC - вставка, Штекер, 1500 V, Количество полюсов: 24,
GTIN (EAN)	4099987235754	Обжимное соединение, Типоразмер установки: 6
Кол.	1 ST	
Тип	HDC HDD 32 FC EX 1000	Версия
Тип Заказ №	HDC HDD 32 FC EX 1000 3116640000	Версия HDC - вставка, Гнездо, 1000 V, Количество полюсов: 32, Обжимное
Заказ №	3116640000	HDC - вставка, Гнездо, 1000 V, Количество полюсов: 32, Обжимное
Заказ № GTIN (EAN)	3116640000 4099987235761	HDC - вставка, Гнездо, 1000 V, Количество полюсов: 32, Обжимное
Заказ № GTIN (EAN) Кол.	3116640000 4099987235761 1 ST	НDC - вставка, Гнездо, 1000 V, Количество полюсов: 32, Обжимное соединение, Типоразмер установки: 6
Заказ № GTIN (EAN) Кол.	3116640000 4099987235761 1 ST HDC HDD 32 MC EX 1000	НС - вставка, Гнездо, 1000 V, Количество полюсов: 32, Обжимное соединение, Типоразмер установки: 6
Заказ № GTIN (EAN) Кол. Тип Заказ №	3116640000 4099987235761 1 ST HDC HDD 32 MC EX 1000 3116620000	НDC - вставка, Гнездо, 1000 V, Количество полюсов: 32, Обжимное соединение, Типоразмер установки: 6 Версия НDC - вставка, Штекер, 1000 V, Количество полюсов: 32,

Статус каталога / Изображения