



## HDC 24B TOS 2M32G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Возможность разделения кабелей в зоне 2 в соответствии со следующими допусками к эксплуатации ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc или IECEx: Ex ec IIC T6 Gc упрощает монтаж, обслуживание и повышает качество подготовки. Предлагаемые одобренные соединители всегда должны использоваться в комплекте с соответствующими одобренными корпусами и вставками и могут быть отключены только без нагрузки.

### Основные данные для заказа

Версия	HDC - корпус, Типоразмер установки: 8, Вид защиты: IP55, Корпус для вилки, Винтовое соединение, Стандартный
Заказ №	<a href="#">3140020000</a>
Тип	HDC 24B TOS 2M32G ATEX
GTIN (EAN)	4099987382380
Кол.	1 Штука

**HDC 24B TOS 2M32G ATEX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

**Сертификаты**

Допуски к эксплуатации



**Размеры и массы**

Глубина	191 mm	Глубина (дюймов)	7.5197 inch
Высота	111 mm	Высота (в дюймах)	4.3701 inch
Ширина	58 mm	Ширина (в дюймах)	2.2835 inch
Масса нетто	646 g		

**Температуры**

Температура окружающей среды -20 °C...40 °C      Предельная температура -20 °C ... 80 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Габаритные размеры**

Ширина	58 mm
--------	-------

**Общие данные**

Исполнение корпуса	Корпус для вилки	Типоразмер установки	8
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Цветовой код	серый
Поверхность	Порошковое покрытие	Тип	вилка
Не содержит галогенов	false	BG	8
Вид защиты	IP55		

**Номинальные характеристики IECEx/ATEX**

Сертификат № (IECEx) TUEV24ATEX9197X      Сертификат № (ATEX) IECEXTUR24.0077X


**Исполнение**

Типоразмер установки	8	Поверхность	Порошковое покрытие
BG	8		

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

## Изображения





## HDC 24B TOS 2M32G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Типоразмер 8 (24В)



Возможность разделения кабелей в зоне 2 в соответствии со следующими допусками к эксплуатации ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc или IECEx: Ex ec IIC T6 Gc упрощает монтаж, обслуживание и повышает качество подготовки. Предлагаемые одобренные соединители всегда должны использоваться в комплекте с соответствующими одобренными корпусами и вставками и могут быть отключены только без нагрузки.

#### Основные данные для заказа

Тип	HDC 24B SS 1M40G ATEX	Версия
Заказ №	<a href="#">3139880000</a>	HDC - корпус, Типоразмер установки: 8, Вид защиты: IP55, Корпус
GTIN (EAN)	4099987382243	для монтажа на основаниях, Винтовое соединение, Стандартный,
Кол.	1 ST	Типоразмер кабельных вводов: M 40
Тип	HDC 24B SS 2M40G ATEX	Версия
Заказ №	<a href="#">3139890000</a>	HDC - корпус, Типоразмер установки: 8, Вид защиты: IP55, Корпус
GTIN (EAN)	4099987382250	для монтажа на основаниях, Винтовое соединение, Стандартный,
Кол.	1 ST	Типоразмер кабельных вводов: M 40
Тип	HDC 24B AS ATEX	Версия
Заказ №	<a href="#">3139930000</a>	HDC - корпус, Типоразмер установки: 8, Вид защиты: IP55, Корпус
GTIN (EAN)	4099987382298	для настенного монтажа, Винтовое соединение, Стандартный
Кол.	1 ST	

### Типоразмер 8



Возможность разделения кабелей в зоне 2 в соответствии со следующими допусками к эксплуатации ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc или IECEx: Ex ec IIC T6 Gc упрощает монтаж, обслуживание и повышает качество подготовки. Предлагаемые одобренные соединители всегда должны использоваться в комплекте с соответствующими одобренными корпусами и вставками и могут быть отключены только без нагрузки.

#### Основные данные для заказа

Тип	HDC HDD 48 FC EX 1500	Версия
Заказ №	<a href="#">3116690000</a>	HDC - вставка, Гнездо, 1500 V, Количество полюсов: 48, Обжимное
GTIN (EAN)	4099987235914	соединение, Типоразмер установки: 8
Кол.	1 ST	
Тип	HDC HDD 48 MC EX 1500	Версия
Заказ №	<a href="#">3116670000</a>	HDC - вставка, Штекер, 1500 V, Количество полюсов: 48,
GTIN (EAN)	4099987235792	Обжимное соединение, Типоразмер установки: 8
Кол.	1 ST	
Тип	HDC HDD 56 FC EX 1000	Версия
Заказ №	<a href="#">3116680000</a>	HDC - вставка, Гнездо, 1000 V, Количество полюсов: 56, Обжимное
GTIN (EAN)	4099987235907	соединение, Типоразмер установки: 8
Кол.	1 ST	

## Аксессуары

Тип	HDC HDD 56 MC EX 1000	Версия
Заказ №	<a href="#">3116660000</a>	HDC - вставка, Штекер, 1000 V. Количество полюсов: 56,
GTIN (EAN)	4099987235785	Обжимное соединение, Типоразмер установки: 8
Кол.	1 ST	