



HDC 10B COVER ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Возможность разделения кабелей в зоне 2 в соответствии со следующими допусками к эксплуатации ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc или IECEx: Ex ec IIC T6 Gc упрощает монтаж, обслуживание и повышает качество подготовки. Предлагаемые одобренные соединители всегда должны использоваться в комплекте с соответствующими одобренными корпусами и вставками и могут быть отключены только без нагрузки.

Основные данные для заказа

Версия	HDC - корпус, Типоразмер установки: 4, Вид защиты: IP55, Крышка для нижней части корпуса, Винтовое соединение, Стандартный
Заказ №	3140060000
Тип	HDC 10B COVER ATEX
GTIN (EAN)	4099987382427
Кол.	1 Штука

HDC 10B COVER ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



Размеры и массы

Глубина	144 mm	Глубина (дюймов)	5.6693 inch
Высота	31 mm	Высота (в дюймах)	1.2205 inch
Ширина	58 mm	Ширина (в дюймах)	2.2835 inch
Масса нетто	153.12 g		

Температуры

Температура окружающей среды -20 °C...40 °C Предельная температура -20 °C ... 80 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Габаритные размеры

Ширина	58 mm
--------	-------

Общие данные

Исполнение корпуса	Крышка для нижней части корпуса	Типоразмер установки	4
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Цветовой код	серый
Поверхность	Порошковое покрытие	Тип	Крышка
Не содержит галогенов	false	BG	4
Вид защиты	IP55		

Номинальные характеристики IECEx/ATEX

Сертификат № (IECEx) TUEV24ATEX9197X Сертификат № (ATEX) IECEXTUR24.0077X

Исполнение

Типоразмер установки	4	Поверхность	Порошковое покрытие
BG	4		

Классификации


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 10B COVER ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения





HDC 10B COVER ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Типоразмер 4 (10B)



Возможность разделения кабелей в зоне 2 в соответствии со следующими допусками к эксплуатации ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc или IECEx: Ex ec IIC T6 Gc упрощает монтаж, обслуживание и повышает качество подготовки. Предлагаемые одобренные соединители всегда должны использоваться в комплекте с соответствующими одобренными корпусами и вставками и могут быть отключены только без нагрузки.

Основные данные для заказа

Тип	HDC 10B AS ATEX	Версия
Заказ №	3139910000	HDC - корпус, Типоразмер установки: 4, Вид защиты: IP55, Корпус
GTIN (EAN)	4099987382274	для настенного монтажа, Винтовое соединение, Стандартный
Кол.	1 ST	
Тип	HDC 10B SS 1M32G ATEX	Версия
Заказ №	3139860000	HDC - корпус, Типоразмер установки: 4, Вид защиты: IP55, Корпус
GTIN (EAN)	4099987382229	для монтажа на основаниях, Винтовое соединение, Стандартный, Типоразмер кабельных вводов: M 32
Кол.	1 ST	