



Возможность разделения кабелей в зоне 2 в соответствии со следующими допусками к эксплуатации ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc или IECEx: Ex ec IIC T6 Gc упрощает монтаж, обслуживание и повышает качество подготовки. Предлагаемые одобренные соединители всегда должны использоваться в комплекте с соответствующими одобренными корпусами и вставками и могут быть отключены только без нагрузки.

#### Основные данные для заказа

Версия	HDC - корпус, Типоразмер установки: 4, Вид защиты: IP55, Крышка для нижней части корпуса, Винтовое соединение, Стандартный, Типоразмер кабельных вводов: попе
Заказ №	<a href="#">3140060000</a>
Тип	HDC 10B COVER ATEX
GTIN (EAN)	4099987382427
Кол.	1 Штука

**HDC 10B COVER ATEX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

Допуски к эксплуатации



**Размеры и массы**

Глубина	144 mm	Глубина (дюймов)	5.6693 inch
Высота	31 mm	Высота (в дюймах)	1.2205 inch
Ширина	58 mm	Ширина (в дюймах)	2.2835 inch
Масса нетто	153.12 g		

**Температуры**

Температура окружающей среды	-20 °C...40 °C	Предельная температура	-20 °C ... 80 °C
------------------------------	----------------	------------------------	------------------

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Габаритные размеры**

Ширина	58 mm
--------	-------

**Общие данные**

Момент затяжки	6.5 Nm	Исполнение корпуса	Крышка для нижней части корпуса
Типоразмер установки	4	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Цветовой код	серый	Основной материал корпуса	Алюминиевое литье под давлением
Поверхность	прочее	Тип	Крышка
Не содержит галогенов	false	Корпуса ЭМС	Да
BG	4	Вид защиты	IP55

**Номинальные характеристики IECEx/ATEX**

Сертификат № (IECEx)	TUEV24ATEX9197X	Сертификат № (ATEX)	IECEXTUR24.0077X
----------------------	-----------------	---------------------	------------------

**Исполнение**

Типоразмер установки	4	Поверхность	прочее
BG	4		

**Классификации**


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**HDC 10B COVER ATEX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Изображения**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## HDC 10B COVER ATEX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Типоразмер 4 (10B)



Возможность разделения кабелей в зоне 2 в соответствии со следующими допусками к эксплуатации ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc или IECEx: Ex ec IIC T6 Gc упрощает монтаж, обслуживание и повышает качество подготовки. Предлагаемые одобренные соединители всегда должны использоваться в комплекте с соответствующими одобренными корпусами и вставками и могут быть отключены только без нагрузки.

### Основные данные для заказа

Тип	HDC 10B AS ATEX	Версия
Заказ №	<a href="#">3139910000</a>	HDC - корпус, Типоразмер установки: 4, Вид защиты: IP55, Корпус
GTIN (EAN)	4099987382274	для настенного монтажа, Винтовое соединение, Стандартный,
Кол.	1 ST	Типоразмер кабельных вводов: попе
Тип	HDC 10B SS 1M32G ATEX	Версия
Заказ №	<a href="#">3139860000</a>	HDC - корпус, Типоразмер установки: 4, Вид защиты: IP55, Корпус
GTIN (EAN)	4099987382229	для монтажа на основаниях, Винтовое соединение, Стандартный,
Кол.	1 ST	Типоразмер кабельных вводов: M 32