Справочный листок технических дан-

HDC 16B COVER ATEX



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Возможность разделения кабелей в зоне 2 в соответствии со следующими допусками к эксплуатации АТЕХ: Т II 3G Ex ес IIC T6 Gc или IECEX: Ex ес IIC T6 Gc упрощает монтаж, обслуживание и повышает качество подготовки. Предлагаемые одобренные соединители всегда должны использоваться в комплекте с соответствующими одобренными корпусами и вставками и могут быть отключены только без нагрузки.

Основные данные для заказа

HDC - корпус, Типоразмер установки: 6, Вид защиты: IP55, Крышка для нижней части кор- пуса, Винтовое соединение, Стандартный
<u>3140070000</u>
HDC 16B COVER ATEX
4099987382434
1 Штука

Справочный листок технических данных

HDC 16B COVER ATEX



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Серт	ифи	каты
------	-----	------

Допуски к эксплуатации

IECEX ATEX

Размеры и массы			
Γ=, · Ε······	164 mm	Γ-ν.Ε (-υ	6.4567 inch
Глубина	31 mm	Глубина (дюймов)	
Высота		Высота (в дюймах)	1.2205 inch
Ширина Масса нетто	58 mm	Ширина (в дюймах)	2.2835 inch
імасса нетто	181 g		
Температуры			
Температура окружающей среды	-20 °C40 °C	Предельная температура	-20 °C 80 °C
Габаритные размеры			
Ширина	58 mm		
 Общие данные			,
Исполнение корпуса	Крышка для нижней части корпуса	Типоразмер установки	6
Класс пожаростойкости UL 94	V-O	Цветовой код	серый
Поверхность	Порошковое покрытие	Тип	Крышка
Не содержит галогенов	false	BG	6
Вид защиты	IP55		
Номинальные характерист	ики IECEx/ATEX		
Communication of No. (IECEV)	TUEV24ATEV0407V	Course No (ATEV)	IFCENTURA 4 0077V
Сертификат № (IECEX)	TUEV24ATEX9197X	Сертификат № (АТЕХ)	IECEXTUR24.0077X
Исполнение		_	
Типоразмер установки	6	Поверхность	Порошковое покрытие
BG	6	•	· · ·
Классификации			
ETIMA C.O.	F0000407	ETIMA 7.0	F0000407
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

Weidmüller **3**


HDC 16B COVER ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения



Справочный листок технических

данных

Weidmüller **3**2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

HDC 16B COVER ATEX

Типоразмер 6 (16В)



Возможность разделения кабелей в зоне 2 в соответствии со следующими допусками к эксплуатации ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc или IECEX: Ex ec IIC T6 Gc упрощает монтаж, обслуживание и повышает качество подготовки. Предлагаемые одобренные соединители всегда должны использоваться в комплекте с соответствующими одобренными корпусами и вставками и могут быть отключены только без нагрузки.

Основные данные для заказа

Тип	HDC 16B AS ATEX	Версия
Заказ №	3139920000	HDC - корпус, Типоразмер установки: 6, Вид защиты: IP55, Корпус
GTIN (EAN)	4099987382281	для настенного монтажа, Винтовое соединение, Стандартный
Кол.	1 ST	
Тип	HDC 16B SS 1M32G ATEX	Версия
Тип Заказ №	HDC 16B SS 1M32G ATEX 3139870000	Версия HDC - корпус, Типоразмер установки: 6, Вид защиты: IP55, Корпус