



#### Гибкий

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

#### Основные данные для заказа

Версия	Модуль, 0 V, 0 A, Количество полюсов: 0, без, Штекер, Гнездо, Требуемые вставные слоты: 1
Заказ №	<a href="#">3149600000</a>
Тип	HDC MDU 2
GTIN (EAN)	4099987598781
Кол.	5 Штука

## HDC MDU 2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Глубина	34.1 mm	Глубина (дюймов)	1.3425 inch
Высота	16.8 mm	Высота (в дюймах)	0.6614 inch
Ширина	34.1 mm	Ширина (в дюймах)	1.3425 inch
Длина	14.6 mm	Длина (в дюймах)	0.5748 inch
Масса нетто	1 g		

### Температуры

Предельная температура	-40 °C ... 125 °C
------------------------	-------------------

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Версия

Вид соединения	без	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	0 mm <sup>2</sup>
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0 mm <sup>2</sup>		

### Общие данные

Количество полюсов	0	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Циклы коммутации	≥ 500	Тип	Штекер, Гнездо
Степень загрязнения	3	Основной материал	Поликарбонат, армированный стекловолокном
Серия	ModuPlug	Расчетное напряжение (DIN EN 61984)	0 V
Расчетный ток (DIN EN 61984)	0 A	Требуемые вставные слоты	1

### Классификации

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

**HDC MDU 2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

