

TCB INL THIRD 11



Вдохновленные 5S и методами экономичного производства, пенопластовые вставки компании Weidmüller обеспечивают эффективное и аккуратное рабочее место. Спроектированные по модульному принципу, они имеют много преимуществ и могут быть выбраны в соответствии с индивидуальными требованиями.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|----------------------------------|
| Заказ № | 3155340000 |
| Тип | TCB INL THIRD 11 |
| GTIN (EAN) | 4099987654739 |
| Кол. | 1 Штука |

TCB INL THIRD 11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|---------|--------|-------------------|--------------|
| Глубина | 50 mm | Глубина (дюймов) | 1.9685 inch |
| Высота | 390 mm | Высота (в дюймах) | 15.3543 inch |
| Ширина | 185 mm | Ширина (в дюймах) | 7.2835 inch |
| Диаметр | 0 mm | Масса нетто | 610.24 g |

Технические данные

| | |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| Описание артикула | Пенопластовая вкладка универсальная большая, не установленные |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|

Ящик для инструментов

| | |
|--------------|-----------------|
| Комплектация | с инструментами |
|--------------|-----------------|

Наборы

| | |
|---------|------|
| Диаметр | 0 mm |
|---------|------|

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC011819 | ETIM 9.0 | EC011819 |
| ETIM 10.0 | EC011819 | ECLASS 14.0 | 21-07-04-12 |
| ECLASS 15.0 | 21-07-04-12 | | |

TСВ INL THIRD 11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Аксессуары

www.weidmueller.com

Бита 25 мм для держателя

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Тип | БИТ С 6,3 0,5X3,0X25 | Версия |
| Заказ № | 2748860000 | Сборочный инструмент, Ширина лезвия (В): 3 мм, Длина лезвия: |
| GTIN (EAN) | 4050118894738 | 25 мм, Толщина лезвия (А): 0.5 мм |
| Кол. | 5 ST | |
| Тип | БИТ С 6,3 0,5X3,5X25 | Версия |
| Заказ № | 2748870000 | Сборочный инструмент, Ширина лезвия (В): 3.5 мм, Длина лезвия: |
| GTIN (EAN) | 4050118894745 | 25 мм, Толщина лезвия (А): 0.5 мм |
| Кол. | 5 ST | |
| Тип | БИТ С 6,3 0,5X4,0X25 | Версия |
| Заказ № | 2748880000 | Сборочный инструмент, Ширина лезвия (В): 4 мм, Длина лезвия: |
| GTIN (EAN) | 4050118894752 | 25 мм, Толщина лезвия (А): 0.5 мм |
| Кол. | 5 ST | |
| Тип | БИТ С 6,3 0,8X5,5X25 | Версия |
| Заказ № | 2748890000 | Сборочный инструмент, Ширина лезвия (В): 5.5 мм, Длина лезвия: |
| GTIN (EAN) | 4050118894769 | 25 мм, Толщина лезвия (А): 0.8 мм |
| Кол. | 5 ST | |
| Тип | БИТ С 6,3 PH0X25 | Версия |
| Заказ № | 2748140000 | Сборочный инструмент, Длина лезвия: 25 мм, Размер лезвия для |
| GTIN (EAN) | 4050118894677 | винтов с крестообразным шлицем: 0 |
| Кол. | 5 ST | |
| Тип | БИТ С 6,3 PH1X25 | Версия |
| Заказ № | 2748150000 | Сборочный инструмент, Ширина лезвия (В): 1 мм, Длина лезвия: |
| GTIN (EAN) | 4050118894684 | 25 мм, Толщина лезвия (А): 1 мм, Размер лезвия для винтов с |
| Кол. | 5 ST | крестообразным шлицем: 1 |
| Тип | БИТ С 6,3 PH2X25 | Версия |
| Заказ № | 2748160000 | Сборочный инструмент, Ширина лезвия (В): 2 мм, Длина лезвия: |
| GTIN (EAN) | 4050118894691 | 25 мм, Толщина лезвия (А): 2 мм, Размер лезвия для винтов с |
| Кол. | 5 ST | крестообразным шлицем: 2 |
| Тип | БИТ С 6,3 PZ0X25 | Версия |
| Заказ № | 2748170000 | Сборочный инструмент, Длина лезвия: 25 мм, Размер лезвия для |
| GTIN (EAN) | 4050118894707 | винтов с крестообразным шлицем: 0 |
| Кол. | 5 ST | |
| Тип | БИТ С 6,3 PZ1X25 | Версия |
| Заказ № | 2748180000 | Сборочный инструмент, Ширина лезвия (В): 1 мм, Длина лезвия: |
| GTIN (EAN) | 4050118894714 | 25 мм, Толщина лезвия (А): 1 мм, Размер лезвия для винтов с |
| Кол. | 5 ST | крестообразным шлицем: 1 |
| Тип | БИТ С 6,3 PZ2X25 | Версия |
| Заказ № | 2748190000 | Сборочный инструмент, Ширина лезвия (В): 2 мм, Длина лезвия: |
| GTIN (EAN) | 4050118894721 | 25 мм, Толщина лезвия (А): 2 мм, Размер лезвия для винтов с |
| Кол. | 5 ST | крестообразным шлицем: 2 |

TCB INL THIRD 11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Держатель биты



Правильность момента затяжки является обязательным условием, когда требуются точные и эффективные методы работы, а также высокая точность повторения. Идеальная задача для новых динамометрических отверток Weidmüller с эргономичными рукоятками и уникальной системой сменных лезвий.

- Компактная и чрезвычайно легкая конструкция
- Регулировка момента затяжки с помощью специального инструмента (входит в объем поставки), произвольная разрегулировка исключена
- Эргономичные рукоятки, размеры которых подобраны в соответствии с диапазонами моментов затяжки
- Инструменты прошли поштучный контроль и имеют идентификационный номер, 100-процентный контроль качества с подтверждением и ссылкой на изделие
- Щелчок при достижении момента затяжки, хорошо слышимый и ощутимый, никаких ненужных операций
- Сменные лезвия из высококачественной износостойкой инструментальной стали
- Все инструменты отвечают требованиям к точности норм: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Точность срабатывания +/- 6 % от установленного значения шкалы

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| Тип | SD BITHOLDER 1/4 | Версия |
| Заказ № | 2888380000 | Сборочный инструмент |
| GTIN (EAN) | 4064675875420 | |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | SDQ T HANDLE BITHOLDER ... | Версия |
| Заказ № | 2888370000 | Сборочный инструмент, Длина лезвия: 129 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675875413 | |
| Кол. | 1 ST | |

Шестигранное углубление



Отвертка для винтов с шестигранной головкой, с T-образной ручкой из высококачественной пластмассы

- Поверхность никелирована
- Из закаленной хромованадиевой стали
- Изготовлено согласно DIN 6911
- Подходит для винтов согласно DIN 6912

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| Тип | SDQ T HANDLE HEX 4 | Версия |
| Заказ № | 2888290000 | Сборочный инструмент, Длина лезвия: 150 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675875338 | |
| Кол. | 1 ST | |

TCB INL THIRD 11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| Тип | SDQ T HANDLE HEX 5 | Версия |
| Заказ № | 2888300000 | Сборочный инструмент, Длина лезвия: 200 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675875345 | |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | SDQ T HANDLE HEX 6 | Версия |
| Заказ № | 2888310000 | Сборочный инструмент, Длина лезвия: 200 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675875352 | |
| Кол. | 1 ST | |

Держатель лезвия E6,3



Лезвия Weidmüller – это стандартные лезвия, отличающиеся высоким качеством, большим выбором и высокими эксплуатационными характеристиками. Благодаря процессу закаливания, который контролируется с помощью процессора, гарантируется неизменно высокое качество продукции Weidmüller. Высококласный исходный материал обеспечивает момент затяжки, превышающий установленный соответствующими нормами DIN:

- DIN 5261 для лезвий PH/PZ,
 - DIN 5263 для лезвий под шлиц,
 - Стандарт Samcar для лезвий под шлиц типа TORX. Это означает длительный срок службы при высоких моментах затяжки и, следовательно, идеальные условия для выполнения стандартных работ.
- Преимущества изделия:
- Подходит для всех работ с винтовыми соединениями. Благодаря высокой твердости (59-61 HRC) подходит как для ручных работ, так и для механизированного производства.
 - Хорошая износостойчивость и, следовательно, большой срок службы.
 - Оптимальная посадка в винтах DIN обеспечивает меньший износ и оптимальную передачу момента затяжки.
 - Изготовление на основе профессиональных критериев качества согласно действующим нормам ISO с обеспечением стабильно высокого качества продукции.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------|
| Тип | UBH 1/4 E6,3 | Версия |
| Заказ № | 2748200000 | Сборочный инструмент |
| GTIN (EAN) | 4050118895339 | |
| Кол. | 5 ST | |