

**CB 300/3,6 TR NC**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**Основные данные для заказа**

Заказ №	3155880000
Тип	<a href="#">CB 300/3,6 TR NC</a>
GTIN (EAN)	4099987657150
Кол.	14000 Штука

**CB 300/3,6 TR NC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	0 mm	Высота	300 mm
Высота (в дюймах)	11.811 inch	Ширина	3.6 mm
Ширина (в дюймах)	0.1417 inch	Масса нетто	0.01 g

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Материал для электромонтажа**

Устойчивый к УФ-лучам	Нет	Открыть повторно	Нет
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Температурный диапазон, макс..	85 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Галогены	Нет
Основной материал	Полиамид 66	Предел прочности при растяжении	180 N
Диаметр пучка, макс.	80 mm	Прочность на разрыв (фунт-сила)	40 lbf
Диаметр пучка, мин.	3 mm		

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		