

CB 300/4,6 TR NC


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Основные данные для заказа

Заказ №	3155890000
Тип	CB 300/4,6 TR NC
GTIN (EAN)	4099987657181
Кол.	10000 Штука

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	0 mm	Высота	300 mm
Высота (в дюймах)	11.811 inch	Ширина	4.6 mm
Ширина (в дюймах)	0.1811 inch	Масса нетто	0.02 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Материал для электромонтажа

Устойчивый к УФ-лучам	Нет	Открыть повторно	Нет
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Температурный диапазон, макс..	85 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Галогены	Нет
Основной материал	Полиамид 66	Предел прочности при растяжении	220 N
Диаметр пучка, макс.	82 mm	Прочность на разрыв (фунт-сила)	49 lbf
Диаметр пучка, мин.	3 mm		

Классификации

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		