

**CB 550/7,6 TR NC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**Основные данные для заказа**

Заказ №	3155990000
Тип	<a href="#">CB 550/7,6 TR NC</a>
GTIN (EAN)	4099987657563
Кол.	2500 Штука

**CB 550/7,6 TR NC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	0 mm	Высота	550 mm
Высота (в дюймах)	21.6535 inch	Ширина	7.6 mm
Ширина (в дюймах)	0.2992 inch	Масса нетто	0.29 g

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Материал для электромонтажа**

Устойчивый к УФ-лучам	Нет	Открыть повторно	Нет
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Температурный диапазон, макс..	85 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Галогены	Нет
Основной материал	Полиамид 66	Предел прочности при растяжении	550 N
Диаметр пучка, макс.	160 mm	Прочность на разрыв (фунт-сила)	124 lbf
Диаметр пучка, мин.	4 mm		

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		