


CB 160/2,5 TR BK



Основные данные для заказа

Заказ №	3156080000
Тип	CB 160/2,5 TR BK
GTIN (EAN)	4099987657839
Кол.	35000 Штука

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	160 mm	Глубина (дюймов)	6.2992 inch
Высота	0 mm	Ширина	2.5 mm
Ширина (в дюймах)	0.0984 inch	Масса нетто	0 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Материал для электромонтажа

Устойчивый к УФ-лучам	Нет	Открыть повторно	Нет
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Температурный диапазон, макс..	85 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Галогены	Нет
Основной материал	Полиамид 66	Предел прочности при растяжении	80 N
Диаметр пучка, макс.	40 mm	Прочность на разрыв (фунт-сила)	18 lbf
Диаметр пучка, мин.	2 mm		

Классификации

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		