

HDC MHP 200 FC 2


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Гибкий

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

Основные данные для заказа

Версия	Модуль, 1000 V, 200 A, Количество полюсов: 1, Обжимное соединение, Гнездо, Требуемые вставные слоты: 2
Заказ №	3157250000
Тип	HDC MHP 200 FC 2
GTIN (EAN)	4099987663472
Кол.	1 Штука

HDC MHP 200 FC 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS

Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	34 mm	Глубина (дюймов)	1.3386 inch
Высота	59.6 mm	Высота (в дюймах)	2.3465 inch
Ширина	34 mm	Ширина (в дюймах)	1.3386 inch
Масса нетто	21 g		

Температуры

Предельная температура -40 °C ... 125 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Версия

Длина снятия изоляции Измерительное соединение	19 mm	Вид соединения	Обжимное соединение
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	70 mm ²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	25 mm ²

Данные соединений защ. заземления (PE)

Вид соединения защитного провода PE Винтовое соединение через рамку

Общие данные

Количество полюсов	1	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Сопротивление изоляции	10 ¹² Ω	Циклы коммутации	≥ 500
Тип	Гнездо	Категория перенапряжения	III
Степень загрязнения	3	Основной материал	Поликарбонат, армированный стекловолокном
Серия	ModuPlug	Расчетное напряжение (DIN EN 61984)	1000 V
Расчетное напряжение по UL/CSA	600 V	Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (DIN EN 61984)	8 kV
Расчетный ток (DIN EN 61984)	200 A	Требуемые вставные слоты	2

Классификации

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

HDC MHP 200 FC 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG




Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения



HDC MHP 200 FC 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Обжимные контакты на 200 А



Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

Основные данные для заказа

Тип	HDC MHP200 F 16 2	Версия
Заказ №	3158630000	Гнездо, Серебро, 16 - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4099987671026	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MHP200 F 25 2	Версия
Заказ №	3157350000	Гнездо, Серебро, 25 - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4099987663571	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MHP200 F 35 2	Версия
Заказ №	3157360000	Гнездо, Серебро, 35 - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4099987663588	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MHP200 F 50 2	Версия
Заказ №	3157370000	Гнездо, Серебро, 50 - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4099987663595	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MHP200 F 70 2	Версия
Заказ №	3157380000	Гнездо, Серебро, 70 - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4099987663601	
Кол.	1 ST	

Прочее



В дополнение к сверхмощным разъемам RockStar® включает в себя соответствующие аксессуары для эффективной, функциональной и безопасной прокладки кабелей в системах, например, в системах кодирования, зажимах экранов, крышках и ремкомплектах уплотнений

Основные данные для заказа

Тип	HDC MHP200 REMOVAL TOOL	Версия
Заказ №	2617240000	
GTIN (EAN)	4050118705430	
Кол.	1 ST	