

HDC MHP 100 FC 1 2



Гибкий

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

Основные данные для заказа

Версия	Модуль, 1000 V, 100 A, Количество полюсов: 2, Обжимное соединение, Гнездо, Требуемые вставные слоты: 1
Заказ №	3158680000
Тип	HDC MHP 100 FC 1 2
GTIN (EAN)	4099987671163
Кол.	1 Штука

HDC MHP 100 FC 1 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cURus) E310075

Размеры и массы

Глубина	34 mm	Глубина (дюймов)	1.3386 inch
Высота	50.9 mm	Высота (в дюймах)	2.0039 inch
Ширина	34 mm	Ширина (в дюймах)	1.3386 inch
Масса нетто	11 g		

Температуры

Предельная температура -40 °C ... 125 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Версия

Вид соединения Обжимное соединение Поперечное сечение соединительного провода, макс. 35 mm²

Поперечное сечение соединительного провода, мин. 10 mm²

Данные соединений защ. заземления (PE)

Вид соединения защитного провода PE Винтовое соединение через рамку

Общие данные

Количество полюсов	2	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Сопротивление изоляции	1012 Ω	Циклы коммутации	≥ 500
Тип	Гнездо	Категория перенапряжения	III
Степень загрязнения	3	Основной материал	Поликарбонат, армированный стекловолокном
Серия	ModuPlug	Расчетное напряжение (DIN EN 61984)	1000 V
Расчетное напряжение по UL/CSA	600 V	Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (DIN EN 61984)	8 kV
Расчетный ток (DIN EN 61984)	100 A	Требуемые вставные слоты	1

Классификации




ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

HDC MHP 100 FC 1 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



HDC MHP 100 FC 1 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Обжимные контакты на 100 А



Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

Основные данные для заказа

Тип	HDC MHP100 F 10 2	Версия
Заказ №	3157270000	Гнездо, Серебро, 10 - 10 мм ²
GTIN (EAN)	4099987663496	
Кол.	10 ST	
Тип	HDC MHP100 F 16 2	Версия
Заказ №	3157280000	Гнездо, Серебро, 16 - 16 мм ²
GTIN (EAN)	4099987663502	
Кол.	10 ST	
Тип	HDC MHP100 F 25 2	Версия
Заказ №	3157290000	Гнездо, Серебро, 25 - 25 мм ²
GTIN (EAN)	4099987663519	
Кол.	10 ST	
Тип	HDC MHP100 F 35 2	Версия
Заказ №	3157300000	Гнездо, Серебро, 35 - 35 мм ²
GTIN (EAN)	4099987663526	
Кол.	10 ST	

Прочее



В дополнение к сверхмощным разъемам RockStar® включает в себя соответствующие аксессуары для эффективной, функциональной и безопасной прокладки кабелей в системах, например, в системах кодирования, зажимах экранов, крышках и ремкомплектах уплотнений

Основные данные для заказа

Тип	HDC MHP100 REMOVAL TOOL	Версия
Заказ №	1480380000	ModuPlug, Экстрактор контактов
GTIN (EAN)	4050118288933	
Кол.	1 ST	