

HDC 04A ASWLU 1M20G CS


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IP65

Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпусов HDC.

Высокотехнологичная конструкция системы блокировки изготовлена из нержавеющей стали. Это гарантирует длительный срок эксплуатации, высокую устойчивость к коррозии и ударопрочность.

Система блокировки корпуса обеспечивает комплексную безопасность. Наша уникальная запатентованная система пружинных соединений обеспечивает надежную блокировку корпуса с помощью предохранительного зажима и предотвращает случайное открытие.

Лазерная маркировка обеспечивает несложную и быструю идентификацию. Каждый корпус снабжен перманентной этикеткой, нанесенной с помощью лазерной системы маркировки, что позволяет быстро определить товар и выполнить его позиционирование.

Корпуса Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA тип 4X - ваш оптимальный выбор для промышленных корпусов с классом защиты IP 65.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | HDC - корпус, Типоразмер установки: 1, Вид защиты: IP65 (во вставленном состоянии), Корпус для настенного монтажа, Поперечная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный, Типоразмер кабельных вводов: M 20 |
| Заказ № | 3161290000 |
| Тип | HDC 04A ASWLU 1M20G CS |
| GTIN (EAN) | 4099987786089 |
| Кол. | 1 Штука |

HDC 04A ASWLU 1M20G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



Размеры и массы

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|-------------|
| Глубина | 26 mm | Глубина (дюймов) | 1.0236 inch |
| Высота | 53 mm | Высота (в дюймах) | 2.0866 inch |
| Ширина | 37 mm | Ширина (в дюймах) | 1.4567 inch |
| Размеры крепежа, ширина | 30 mm | Масса нетто | 34.6 g |

Температуры

Предельная температура -40 °C ... 125 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
 REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Габаритные размеры

| | | | |
|--|-------|------------------|-----------|
| Расстояние между отверстиями, длина A2 | 30 mm | Кабельный вход | изогнутый |
| Ширина корпуса C | 25 mm | Ширина цоколя C1 | 42 mm |
| Длина корпуса | 42 mm | Высота корпуса B | 26 mm |
| Высота цоколя B1 | 3 mm | | |

Исполнение

| | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| Типоразмер кабельных вводов | M 20 | Верхняя часть/нижняя часть/крышка | Нижняя часть |
| Крышка | без крышки | Момент затяжки | 0.5 Nm |
| Количество кабельных входов сбоку | 1 | Исполнение корпуса | Корпус для настенного монтажа |
| Исполнение затворной системы | Поперечная скоба для фиксации на нижней части | Конструкция | Стандартный |
| Типоразмер установки | 1 | Кабельный вход | изогнутый |
| Тип | Навесной (проходной) | Исполнение скобы | Поперечная скоба |
| Уплотнение | NBR | Цвет (RAL) | RAL 7035 |
| BG | 1 | Подходит для ModuPlug® | Нет |

Общие данные

| | | | |
|-------------|---------------------|------------|---------------------------------|
| Поверхность | Порошковое покрытие | Вид защиты | IP65 (во вставленном состоянии) |
|-------------|---------------------|------------|---------------------------------|

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |


HDC 04A ASWLU 1M20G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж



mounting cutout



HDC 04A ASWLU 1M20G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Крышка



Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпусов HDC. Высокотехнологичная конструкция системы блокировки изготовлена из нержавеющей стали. Это гарантирует длительный срок эксплуатации, высокую устойчивость к коррозии и ударопрочность. Система блокировки корпуса обеспечивает комплексную безопасность. Наша уникальная запатентованная система пружинных соединений обеспечивает надежную блокировку корпуса с помощью предохранительного зажима и предотвращает случайное открытие. Лазерная маркировка обеспечивает несложную и быструю идентификацию. Каждый корпус снабжен перманентной этикеткой, нанесенной с помощью лазерной системы маркировки, что позволяет быстро определить товар и выполнить его позиционирование. Корпуса Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA тип 4X - ваш оптимальный выбор для промышленных корпусов с классом защиты IP 65.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | HDC 04A DODL 2BO | Версия |
| Заказ № | 1665740000 | HDC - корпус, Типоразмер установки: 1, Вид защиты: IP65, во вставленном состоянии, Крышка для нижней части корпуса, |
| GTIN (EAN) | 4008190422769 | Поперечная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | HDC 04A DMDL 2BO | Версия |
| Заказ № | 1665750000 | HDC - корпус, Типоразмер установки: 1, Вид защиты: IP65, во вставленном состоянии, Крышка для нижней части корпуса, |
| GTIN (EAN) | 4008190422776 | Поперечная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный |
| Кол. | 1 ST | |