

FUSEHOLDER WSFH 10X85 1K5V LED

Фотоэлектрический патрон предохранителя для приме-
нения в фотоэлектрических системах

- Для использования в фотоэлектрических соедини-
тельных коробках постоянного тока до 1 500 В
- Монтаж на DIN-рейку
- Для использования с цилиндрическими плавкими
вставками от 15 до 32 А 10x85 мм gPV

Основные данные для заказа

Версия	Фотоэлектрическое оборудование, Держатель предохранителя, 1500 V, 10x85, со светодио- дом
Заказ №	3164270000
Тип	FUSEHOLDER WSFH 10X85 1K5V LED
GTIN (EAN)	4099987800310
Кол.	10 Штука

FUSEHOLDER WSFH 10X85 1K5V LED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	67 mm	Глубина (дюймов)	2.6378 inch
Высота	125 mm	Высота (в дюймах)	4.9212 inch
Ширина	22.2 mm	Ширина (в дюймах)	0.874 inch
Масса нетто	99 g		

Температуры

Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	90 °C
--	--------	---	-------

Соединение патрона предохранителя

Количество соединений	2	Длина зачистки изоляции	9.5 mm
Момент затяжки, макс.	2.5 Nm	Момент затяжки, мин.	2 Nm
Вид соединения	Винтовое соединение	Материал проводника	Медь
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 6	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 17
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.	1 mm ²	Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	16 mm ²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин.	1 mm ²	Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс.	16 mm ²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин.	1 mm ²	Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс.	16 mm ²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин.	1 mm ²	Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс.	16 mm ²

Технические данные патрона предохранителя

Вставка предохранителя	10 x 85 mm	Цветовой код	Светло-синий
Индикация	Светодиод	Держатель предохранителя (держатель поворотный плавкой вставки)	
Макс. ток	32 A	Количество независимых точек подключения	1
Рассеивание мощности, макс.	6.5 W	Укомплектованная монтажная рейка	TS 35
Номинальное импульсное напряжение	6 кВ	Категория перенапряжения	III
Вид монтажа	TS 35		

Классификации

ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ETIM 10.0	EC000899	ECLASS 14.0	27-25-01-13
ECLASS 15.0	27-25-01-13		

FUSEHOLDER WSFH 10X85 1K5V LED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Аксессуары

www.weidmueller.com

10x85 gPV



Цилиндрические патроны предохранителей gPV 10×85 предназначены для обеспечения компактной, надежной и экономичной защиты фотоэлектрических модулей (полевая защита) при использовании напряжения до 1 500 В пост. тока. Они защищают как от перегрузок, так и от коротких замыканий (класс gPV в соответствии со стандартами IEC60269-6 и UL248-19).

Основные данные для заказа

Тип	FUSE WSFL 10X85 15A 1K5...	Версия
Заказ №	4000002597	Фотоэлектрическое оборудование, Плавкая вставка -
GTIN (EAN)	8430243419611	предохранитель, 1500 V, 10x85, gPV, 15 A
Кол.	50 ST	
Тип	FUSE WSFL 10X85 16A 1K5...	Версия
Заказ №	4000002609	Фотоэлектрическое оборудование, Плавкая вставка -
GTIN (EAN)	8430243419628	предохранитель, 1500 V, 10x85, gPV, 16 A
Кол.	5 ST	
Тип	FUSE WSFL 10X85 20A 1K5...	Версия
Заказ №	4000002610	Фотоэлектрическое оборудование, Плавкая вставка -
GTIN (EAN)	8430243419635	предохранитель, 1500 V, 10x85, gPV, 20 A
Кол.	50 ST	
Тип	FUSE WSFL 10X85 25A 1K5...	Версия
Заказ №	4000002611	Фотоэлектрическое оборудование, Плавкая вставка -
GTIN (EAN)	8430243419642	предохранитель, 1500 V, 10x85, gPV, 25 A
Кол.	50 ST	
Тип	FUSE WSFL 10X85 30A 1K5...	Версия
Заказ №	4000005431	Фотоэлектрическое оборудование, Плавкая вставка -
GTIN (EAN)	8430243440424	предохранитель, 1500 V, 10x85, gPV, 30 A
Кол.	50 ST	
Тип	FUSE WSFL 10X85 32A 1K5...	Версия
Заказ №	4000002612	Фотоэлектрическое оборудование, Плавкая вставка -
GTIN (EAN)	8430243419659	предохранитель, 1500 V, 10x85, gPV, 32 A
Кол.	5 ST	
Тип	FUSE WSFL 10X85 35A 1K5...	Версия
Заказ №	3164280000	Фотоэлектрическое оборудование, Плавкая вставка -
GTIN (EAN)	4099987800327	предохранитель, 1500 V, 10x85, gPV, 35 A
Кол.	5 ST	