

## S4C 1.5 DL

Передача мощности, сигналов и данных является классическим требованием в электротехнике и изготовлении шкафов. Изоляционный материал, технология подключения и конструкция клемм являются отличительными особенностями. Проходная клемма подходит для объединения и/или соединения одного или нескольких проводников. В ней может присутствовать один или несколько уровней соединения с одинаковыми потенциалами и изоляцией друг от друга.

### Основные данные для заказа

|            |                                                                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Версия     | Проходная клеммная колодка, SNAP IN, Темно-бежевый, 1.5 mm <sup>2</sup> , 17.5 A, 500 V, Количество соединений: 4 |
| Заказ №    | <a href="#">3170070000</a>                                                                                        |
| Тип        | S4C 1.5 DL                                                                                                        |
| GTIN (EAN) | 4099987833592                                                                                                     |
| Кол.       | 100 Штука                                                                                                         |

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



UL File Number Search [Сайт UL](#)  
Сертификат № (cURus) E60693

### Размеры и массы

|             |         |                   |             |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина     | 33.5 mm | Глубина (дюймов)  | 1.3189 inch |
| Высота      | 67.5 mm | Высота (в дюймах) | 2.6575 inch |
| Ширина      | 3.5 mm  | Ширина (в дюймах) | 0.1378 inch |
| Масса нетто | 5.51 g  |                   |             |

### Температуры

|                                          |                |                                           |                |
|------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|----------------|
| Температура хранения                     | -25 °C...55 °C | Температура окружающей среды              | -60 °C...85 °C |
| Температура при непрерывной работе, мин. | -60 °C         | Температура при непрерывной работе, макс. | 130 °C         |

### Расчетные данные согласно UL

|                                                              |        |                                                       |        |
|--------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|--------|
| Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (cURus)       | 14 AWG | Напряжение, класс B (cURus)                           | 300 V  |
| Напряжение, класс D (cURus)                                  | 600 V  | Сертификат № (cURus)                                  | E60693 |
| Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (cURus)  | 26 AWG | Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (cURus) | 26 AWG |
| Ток, класс B (cURus)                                         | 15 A   | Напряжение, класс C (cURus)                           | 300 V  |
| Ток, класс C (cURus)                                         | 15 A   | Ток, класс D (cURus)                                  | 5 A    |
| Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (cURus) | 14 AWG |                                                       |        |

### Номинальные характеристики IECEx/ATEX

|                                          |                     |                                           |                     |
|------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| Сертификат № (ATEX)                      | TUEV22ATEX8925U     | Сертификат № (IECEx)                      | IECExTUR22.0073U    |
| Макс. напряжение (ATEX)                  | 440 V               | Ток (ATEX)                                | 15.5 A              |
| Поперечное сечение провода, макс. (ATEX) | 1.5 mm <sup>2</sup> | Макс. напряжение (IECEx)                  | 440 V               |
| Ток (IECEx)                              | 15.5 A              | Поперечное сечение провода, макс. (IECEx) | 1.5 mm <sup>2</sup> |

### Дополнительные технические данные

|                                              |     |                   |                 |
|----------------------------------------------|-----|-------------------|-----------------|
| с фиксаторами                                | Нет | Открытые страницы | справа          |
| с фиксатором                                 | Да  | Вид крепления     | зафиксированный |
| Проверенное на взрывозащищенность исполнение | Нет | Вид монтажа       | TS 35           |

### Общие сведения

|                                                     |               |                                                    |        |
|-----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------|
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 16        | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 26 |
| Нормы                                               | IEC 60947-7-1 | Укомплектованная монтажная рейка                   | TS 35  |

## S4C 1.5 DL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Параметры системы

|                                   |     |                                          |       |
|-----------------------------------|-----|------------------------------------------|-------|
| Требуется концевая пластина       | Да  | Количество независимых точек подключения | 1     |
| Количество уровней                | 1   | Количество контактных гнезд на уровень   | 4     |
| Количество потенциалов на уровень | 1   | Уровни с внутр. перемычками              | Нет   |
| Соединение PE                     | Нет | Укомплектованная монтажная рейка         | TS 35 |
| Функция N                         | Нет | Функция PE                               | Нет   |
| Функция PEN                       | Нет |                                          |       |

### Расчетные данные

|                                   |                     |                                   |               |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------|
| Расчетное сечение                 | 1.5 mm <sup>2</sup> | Номинальное напряжение            | 500 V         |
| Номинальное напряжение пост. тока | 500 V               | Номинальный ток                   | 17.5 A        |
| Ток при макс. проводнике          | 17.5 A              | Нормы                             | IEC 60947-7-1 |
| Сопротивление контакта            | 1.83 mΩ             | Номинальное импульсное напряжение | 6 kV          |
| Потери мощности (IEC 60947-7-x)   | 0.56 mW             | Категория перенапряжения          | III           |
| Степень загрязнения               | 3                   |                                   |               |

### Характеристики материала

|                           |                |                             |               |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|---------------|
| Основной материал         | Материал Wemid | Цветовой код                | Темно-бежевый |
| Цвет элементов управления | зеленый        | Класс пожаростойкости UL 94 | V-0           |

### Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Тип соединения, дополнительное соединение | SNAP IN |
|-------------------------------------------|---------|

### Зажимаемые провода (расчетное соединение)

|                                                                                              |                      |                                                                                             |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Калибровая пробка согласно 60 947-1 A1                                                       |                      | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.                                         | AWG 16               |
| Направление соединения                                                                       | сверху               | Длина зачистки изоляции                                                                     | 8 mm                 |
| Вид соединения                                                                               | SNAP IN              | Количество соединений                                                                       | 4                    |
| Сечение проводника (номинальное соединение), макс.                                           | 1.5 mm <sup>2</sup>  | Сечение проводника (номинальное соединение), мин.                                           | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Размер лезвия                                                                                | 0,4 x 2,0 mm         | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.                                          | AWG 26               |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. | 0.75 mm <sup>2</sup> | Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. | 1.5 mm <sup>2</sup>  | Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. | 0.34 mm <sup>2</sup> |
| Сечение соединения проводника, тонко скрученного, макс.                                      | 1.5 mm <sup>2</sup>  | Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.                                    | 0.34 mm <sup>2</sup> |
| Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс.                                           | 1.5 mm <sup>2</sup>  | Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин.                                           | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Кабельный наконечник для обжима двух проводов, макс.                                         | 0.5 mm <sup>2</sup>  | Кабельный наконечник для обжима двух проводов, мин.                                         | 0.5 mm <sup>2</sup>  |
| Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс.                                             | 1.5 mm <sup>2</sup>  | Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин.                                             | 0.25 mm <sup>2</sup> |

### Классификации

|           |          |             |             |
|-----------|----------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0  | EC000897 | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ETIM 10.0 | EC000897 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |


**S4C 1.5 DL**

**Технические данные**

ECLASS 15.0

27-25-01-01

Изображения



## S4C 1.5 DL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Тестовый адаптер и тестовые розетки




Тестовые адаптеры и тестовые вставки используются для электрического подключения клеммных блоков к испытательному оборудованию. Это позволяет установить электрический контакт в подключенном состоянии и провести измерения без каких-либо сложностей.

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                  |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Тип        | ATPG 1.5 MI-R              | Версия                                           |
| Заказ №    | <a href="#">1991880000</a> | Тестовый адаптер (клемма), 1.5 mm², 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376715              |                                                  |
| Кол.       | 50 ST                      |                                                  |
| Тип        | ATPG 1.5-10 L              | Версия                                           |
| Заказ №    | <a href="#">1991890000</a> | Тестовый адаптер (клемма), 1.5 mm², 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376647              |                                                  |
| Кол.       | 50 ST                      |                                                  |

### Концевой стопор



Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры.

Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

### Основные данные для заказа

|            |                            |                          |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| Тип        | AEB 35 SC/1                | Версия                   |
| Заказ №    | <a href="#">1991920000</a> | Серия A, Концевой стопор |
| GTIN (EAN) | 4050118376722              |                          |
| Кол.       | 50 ST                      |                          |
| Тип        | AEB 35 SC/1 BK             | Версия                   |
| Заказ №    | <a href="#">2475310000</a> | Серия A, Концевой стопор |
| GTIN (EAN) | 4050118487114              |                          |
| Кол.       | 50 ST                      |                          |
| Тип        | AEB 35 SCL/1 V0            | Версия                   |
| Заказ №    | <a href="#">2661280000</a> | Серия A, Концевой стопор |
| GTIN (EAN) | 4050118702163              |                          |
| Кол.       | 20 ST                      |                          |
| Тип        | AEB 35 SCL/1 V0 BK         | Версия                   |
| Заказ №    | <a href="#">2661300000</a> | Серия A, Концевой стопор |
| GTIN (EAN) | 4050118702187              |                          |
| Кол.       | 20 ST                      |                          |

## S4C 1.5 DL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

|            |                            |                          |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| Тип        | AEB 35 SCL/1 V0 GY         | Версия                   |
| Заказ №    | <a href="#">2661290000</a> | Серия A, Концевой стопор |
| GTIN (EAN) | 4050118702170              |                          |
| Кол.       | 20 ST                      |                          |

## Перемычки



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                                                                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип        | ZQV 1.5N/10                | Версия                                                                                                                         |
| Заказ №    | <a href="#">1985580000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 17.5 А, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 33.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370416              |                                                                                                                                |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                                                                                |
| Тип        | ZQV 1.5N/10 BL             | Версия                                                                                                                         |
| Заказ №    | <a href="#">1985680000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 17.5 А, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 33.5 mm     |
| GTIN (EAN) | 4050118370539              |                                                                                                                                |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                                                                                |
| Тип        | ZQV 1.5N/10 RD             | Версия                                                                                                                         |
| Заказ №    | <a href="#">1985800000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 17.5 А, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 33.5 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118370393              |                                                                                                                                |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                                                                                |
| Тип        | ZQV 1.5N/2                 | Версия                                                                                                                         |
| Заказ №    | <a href="#">1985410000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 17.5 А, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 5.5 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118369861              |                                                                                                                                |
| Кол.       | 60 ST                      |                                                                                                                                |
| Тип        | ZQV 1.5N/2 BL              | Версия                                                                                                                         |
| Заказ №    | <a href="#">1985530000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 17.5 А, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 5.5 mm       |
| GTIN (EAN) | 4050118370423              |                                                                                                                                |
| Кол.       | 60 ST                      |                                                                                                                                |
| Тип        | ZQV 1.5N/2 RD              | Версия                                                                                                                         |
| Заказ №    | <a href="#">1985650000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 17.5 А, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 5.5 mm     |
| GTIN (EAN) | 4050118370324              |                                                                                                                                |
| Кол.       | 60 ST                      |                                                                                                                                |
| Тип        | ZQV 1.5N/20                | Версия                                                                                                                         |
| Заказ №    | <a href="#">1985600000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 17.5 А, Количество полюсов: 20, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 70 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118370225              |                                                                                                                                |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                                                                                |
| Тип        | ZQV 1.5N/20 BL             | Версия                                                                                                                         |
| Заказ №    | <a href="#">1985700000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 17.5 А, Количество полюсов: 20, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 70 mm       |
| GTIN (EAN) | 4050118370331              |                                                                                                                                |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                                                                                |

## S4C 1.5 DL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

|            |                            |                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Тип        | ZQV 1.5N/20 RD             | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">1985810000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 17.5 А, Количество        |
| GTIN (EAN) | 4050118370355              | полюсов: 20, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 70  |
| Кол.       | 20 ST                      | mm                                                              |
| Тип        | ZQV 1.5N/3                 | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">1985480000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 17.5 А, Количество      |
| GTIN (EAN) | 4050118370096              | полюсов: 3, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 9 mm |
| Кол.       | 60 ST                      |                                                                 |
| Тип        | ZQV 1.5N/3 BL              | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">1985550000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 17.5 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118370485              | 3, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 9 mm          |
| Кол.       | 60 ST                      |                                                                 |
| Тип        | ZQV 1.5N/3 RD              | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">1985670000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 17.5 А, Количество        |
| GTIN (EAN) | 4050118370348              | полюсов: 3, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 9 mm |
| Кол.       | 60 ST                      |                                                                 |
| Тип        | ZQV 1.5N/4                 | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">1985490000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 17.5 А, Количество      |
| GTIN (EAN) | 4050118370201              | полюсов: 4, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 12.5 |
| Кол.       | 60 ST                      | mm                                                              |
| Тип        | ZQV 1.5N/4 BL              | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">1985570000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 17.5 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118370317              | 4, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 12.5 mm       |
| Кол.       | 60 ST                      |                                                                 |
| Тип        | ZQV 1.5N/4 RD              | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">1985690000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 17.5 А, Количество        |
| GTIN (EAN) | 4050118370515              | полюсов: 4, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 12.5 |
| Кол.       | 60 ST                      | mm                                                              |
| Тип        | ZQV 1.5N/5                 | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">1985500000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 17.5 А, Количество      |
| GTIN (EAN) | 4050118369991              | полюсов: 5, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 16   |
| Кол.       | 20 ST                      | mm                                                              |
| Тип        | ZQV 1.5N/5 BL              | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">1985590000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 17.5 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118370430              | 5, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 16 mm         |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                 |
| Тип        | ZQV 1.5N/5 RD              | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">1985710000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 17.5 А, Количество        |
| GTIN (EAN) | 4050118370256              | полюсов: 5, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 16   |
| Кол.       | 20 ST                      | mm                                                              |
| Тип        | ZQV 1.5N/50                | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">1985620000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 17.5 А, Количество      |
| GTIN (EAN) | 4050118370300              | полюсов: 50, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 175 |
| Кол.       | 5 ST                       | mm                                                              |
| Тип        | ZQV 1.5N/50 BL             | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">1985720000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 17.5 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118370546              | 50, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 175 mm       |
| Кол.       | 5 ST                       |                                                                 |
| Тип        | ZQV 1.5N/50 RD             | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">1985820000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 17.5 А, Количество        |
| GTIN (EAN) | 4050118370270              | полюсов: 50, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 175 |
| Кол.       | 5 ST                       | mm                                                              |

## S4C 1.5 DL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

|            |                            |                                                                                                                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип        | ZQV 1.5N/6                 | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1985510000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 17.5 А, Количество полюсов: 6, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 19.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370188              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                                                                               |
| Тип        | ZQV 1.5N/6 BL              | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1985610000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 17.5 А, Количество полюсов: 6, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 19.5 mm     |
| GTIN (EAN) | 4050118370492              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                                                                               |
| Тип        | ZQV 1.5N/6 RD              | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1985730000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 17.5 А, Количество полюсов: 6, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 19.5 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118370454              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                                                                               |
| Тип        | ZQV 1.5N/7                 | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1985520000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 17.5 А, Количество полюсов: 7, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 23 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118370195              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                                                                               |
| Тип        | ZQV 1.5N/7 BL              | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1985630000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 17.5 А, Количество полюсов: 7, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 23 mm       |
| GTIN (EAN) | 4050118370522              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                                                                               |
| Тип        | ZQV 1.5N/7 RD              | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1985750000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 17.5 А, Количество полюсов: 7, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 23 mm     |
| GTIN (EAN) | 4050118370249              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                                                                               |
| Тип        | ZQV 1.5N/8                 | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1985540000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 17.5 А, Количество полюсов: 8, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 26.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370218              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                                                                               |
| Тип        | ZQV 1.5N/8 BL              | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1985640000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 17.5 А, Количество полюсов: 8, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 26.5 mm     |
| GTIN (EAN) | 4050118370461              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                                                                               |
| Тип        | ZQV 1.5N/8 RD              | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1985770000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 17.5 А, Количество полюсов: 8, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 26.5 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118370508              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                                                                               |
| Тип        | ZQV 1.5N/9                 | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1985560000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 17.5 А, Количество полюсов: 9, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 30 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118370409              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                                                                               |
| Тип        | ZQV 1.5N/9 BL              | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1985660000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 17.5 А, Количество полюсов: 9, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 30 mm       |
| GTIN (EAN) | 4050118370478              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                                                                               |
| Тип        | ZQV 1.5N/9 RD              | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1985790000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 17.5 А, Количество полюсов: 9, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 30 mm     |
| GTIN (EAN) | 4050118370386              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                                                                               |

## S4C 1.5 DL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Тестовый адаптер и тестовые розетки



Тестовые адаптеры и тестовые вставки используются для электрического подключения клеммных блоков к испытательному оборудованию. Это позволяет установить электрический контакт в подключенном состоянии и провести измерения без каких-либо сложностей.

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Тип        | FZS 2/4 RT/80 SAKT4        | Версия                                                              |
| Заказ №    | <a href="#">1276300000</a> | Штекер (клемма), Втычное соединение, 2 mm <sup>2</sup> , Количество |
| GTIN (EAN) | 4008190026080              | соединений: 2, Количество полюсов: 1, Ширина: 9 mm                  |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                     |

### Торцевые пластины и разъединительные пластины



Разъединительные пластины и концевые пластины являются важными принадлежностями для клемм. Разъединительные пластины обеспечивают оптическое и электрическое разделение различных потенциалов и функциональных групп, повышая безопасность и обеспечивая четкую структуру внутри шкафа управления. Концевые пластины закрывают ряд клемм по сторонам, защищают от контакта с частями под напряжением, и обеспечивают чистую, стабильную финишную обработку. Оба компонента точно подходят к соответствующим сериям клемм Weidmüller, способствуя безопасному, соответствующему требованиям и профессиональному электромонтажу.

### Основные данные для заказа

|            |                            |                            |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| Тип        | AEP 4C 1.5 BL              | Версия                     |
| Заказ №    | <a href="#">1552650000</a> | Серия A, Концевая пластина |
| GTIN (EAN) | 4050118359619              |                            |
| Кол.       | 50 ST                      |                            |
| Тип        | AEP 4C 1.5 OR              | Версия                     |
| Заказ №    | <a href="#">2052400000</a> | Серия A, Концевая пластина |
| GTIN (EAN) | 4050118412048              |                            |
| Кол.       | 50 ST                      |                            |
| Тип        | AEP 4C 1.5                 | Версия                     |
| Заказ №    | <a href="#">1552640000</a> | Серия A, Концевая пластина |
| GTIN (EAN) | 4050118359817              |                            |
| Кол.       | 50 ST                      |                            |