

WIL-TH-M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Шарнирный кронштейн для ламп WIL Высококачественная версия без фиксатора

Основные данные для заказа

Заказ №	3176890000
Тип	WIL-TH-M5
GTIN (EAN)	4099987876452
Кол.	1 Штука

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	20 mm	Глубина (дюймов)	0.7874 inch
Высота	26.7 mm	Высота (в дюймах)	1.0512 inch
Ширина	32.5 mm	Ширина (в дюймах)	1.2795 inch
Масса нетто	0.14 g		

Температуры

Рабочая температура	-30 - 60°C
---------------------	------------

Классификации

ETIM 8.0	EC002557	ETIM 9.0	EC002557
ETIM 10.0	EC002557	ECLASS 14.0	27-11-11-26
ECLASS 15.0	27-11-11-26		

Изображения

