

IE-C6NO8LW0025S40S40-WC-K6KV



Предварительно собранные кабели с двумя RJ45 в IP20, подходят для интеллектуальных измерителей, Cat. 6 Microline, — сверхтонкие (AWG30), неэкранированные, для ограниченного пространства, другие цвета по запросу

Основные данные для заказа

Версия	Соединительный кабель Microline, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat. 6, LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 2.5 m, , прямой, 6 кВ
Заказ №	3195150025
Тип	IE-C6NO8LW0025S40S40-WC-K6KV
Кол.	

IE-C6NO8LW0025S40S40-WC-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Длина	2.5 m	Длина (в дюймах)	98.4252 inch
-------	-------	------------------	--------------

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-20 °C...60 °C
----------------------	---------------------	----------------

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 60603-7
---------------------------	-------------

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 60603-7
---------------------------	-------------

Электрические свойства

Допустимая токовая нагрузка при 50 °C	1 A	PoE / PoE+	согласно IEEE 802.3at
---------------------------------------	-----	------------	-----------------------

Конструкция кабеля

Цвет оболочки	белый	Сечение	4x2xAWG30/7
Экранирование	U/UTP	Количество жил	8
Изоляция	PE	Диаметр оболочки, макс.	3.3 mm
Диаметр оболочки, мин.	2.9 mm	Материал оболочки	LSZH (малодымный безгалогенный компаунд)
Цветовая кодировка	белый/синий, белый/оранжевый, белый/зеленый, белый / коричневый		

Механические свойства и свойства материала кабеля

Устойчивость к воздействию масла	No	Цветовой код	белый
Галогены	Нет	Огнестойкость	No

Электрические свойства кабеля

Номинальное импульсное напряжение 6 кВ	Категория	Cat. 6
--	-----------	--------

Классификации

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

IE-C6NO8LW0025S40S40-WC-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

