Справочный листок технических данных

U-NETOPS-LICENSE-250-DEVICES-1Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Weidmüller u-netops — это инструмент для графического отображения сети Ethernet-коммутаторов, входящих в линейки Advanced и Substation. Кроме того, это позволяет настраивать и контролировать работу всех коммутаторов в сети.
Данный инструмент использует протокол SNMP для обнаружения устройств и протокол LLDP для обнаружения каналов связи, поэтому любое стороннее устройство, поддерживающее эти протоколы, также может отображаться в Weidmüller u-netops. u-netops имеет веб-интерфейс.
Данный инструмент управления сетью в режиме веб-сервера, предоставляя пользовательский интерфейс на основе браузера, доступ к которому можно получить с любого компьютера в сети без необходимости установки дополнительного клиентского программного обеспечения.
Основные преимущества
- Централизованное управление сетью
- Установка на стороне клиента не требуется
- Быстрый поиск устройств по протоколу SNMP
- Единое управление устройствами Weidmüller и сторонних производителей

Основные данные для заказа

Заказ №	3236600000
Тип	U-NETOPS-LICENSE-250-DEVICES-1Y
Кол.	ST

Справочный листок технических данных

U-NETOPS-LICENSE-250-DEVICES-1Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	0 g		

Температуры

Температура хранения		Рабочая температура	

Функции и отличительные особенности

Контроль параметров	Визуализация топологии, Контроль статуса соединения, Уведомления (прерывания соединения), Контроль траффика в реальном времени, Исторический траффик (до 15 минут), Аварийные сигналы траффика	Функция управления устройствами	Обновление прошивки (требуется внешний TFTP-сервер), Резервная копия/восстановление конфигурации, Удаленная перезагрузка, Контроль хоста (пинг ICMP)
Функции безопасности	Политика защиты паролем, Управление безопасностью доступа с использованием конфигурации уровня привилегий для разных пользовательских ролей		

Требования к системе

ОС	Windows 11	Поддерживаемый браузер	Chrome, Firefox, Edge

Прочее

Активация	Администратор вводит лицензионный ключ в u-netops (функции становятся доступны незамедлительно).	Входит в комплект поставки	Электронное письмо с лицензионным ключом

Лицензия

Срок действия лицензии	1 год	Требуется обновить лицензию	Yes
Модель лицензирования	На каждом устройстве/на каждом сервере	Развертывание лицензии	В локальной системе (локальная установка, веб-версия)
Количество управляемых устройств	250	Тип лицензии	Подписка
Количество пользователей	Неограниченная версия		

Технические параметры

Поддерживаемые протоколы	SNMP v1 / v2c / v3, LLDP, ICMP	Требования для использования сторонних устройств	через SNMP + LLDP (ограниченная функциональность)
Поддерживаемые устройства	Переключатели AdvancedLine и SubstationLine, IE-SR-2TX (2-port router series)		

Справочный листок технических данных

U-NETOPS-LICENSE-250-DEVICES-1Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Классификации

ETIM 8.0	EC000809	ETIM 9.0	EC000809
ETIM 10.0	EC000809	ECLASS 14.0	27-24-25-01
ECLASS 15.0	27-24-25-01		

Справочный листок технических данных

U-NETOPS-LICENSE-250-DEVICES-1Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

