

TST PPT/35

Изображение изделия



В отличие от клеммных блоков со встроенным расцепляющим рычажком, наши расцепляющие вставки можно полностью отсоединить или снять с клеммного блока в зависимости от специфики применения, что позволяет гибко подстроить существующие стандартные разъединители под индивидуальные нужды.

Основные данные для заказа

Версия	Монтажное основание для рейки, антрацит, PA 66, without, Ширина: 10 mm
Заказ №	3835360000
Тип	TST PPT/35
GTIN (EAN)	4008190542641
Кол.	10 Штука

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	43 mm	Глубина (дюймов)	1.6929 inch
Высота	72.8 mm	Высота (в дюймах)	2.8661 inch
Ширина	10 mm	Ширина (в дюймах)	0.3937 inch
Масса нетто	12.7 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-50 °C...55 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением		
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	45173c19-8a33-4947-bc2b-512a20c76dcd		

Дополнительные технические данные

с фиксатором	Нет	Указание по установке	Непосредственный монтаж
--------------	-----	-----------------------	-------------------------

Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный монтаж
-----------------------	-------------------------

Параметры системы

Исполнение	для монтажных реек
------------	--------------------

Размеры

Резьба (внутренняя)	without
---------------------	---------

Характеристики материала

Основной материал	PA 66	Цветовой код	антрацит
Класс пожаростойкости UL 94	V-2		

Классификации

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		