

SP M6 20 MSZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Проставки из нержавеющей стали, доступные с тремя разными длинами, позволяют увеличить расстояние между монтажными рейками или рейками DIN и задней стенкой корпуса.

Основные данные для заказа

Версия	Klippon EB (Essential Box), Прокладка, Высота: 11.2 мм, Ширина: 10 мм, Глубина: 20 мм, Основной материал: Сталь, серебряный
Заказ №	3896200000
Тип	SP M6 20 MSZN
GTIN (EAN)	4008 190850234
Кол.	2 Штука

SP M6 20 MSZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	20 mm	Глубина (дюймов)	0.7874 inch
Высота	11.2 mm	Высота (в дюймах)	0.4409 inch
Ширина	10 mm	Ширина (в дюймах)	0.3937 inch
Масса нетто	11.44 g		

Температуры

Рабочая температура

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6al
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4fe41ce4-fb58-49a0-ad55-50be51f269ad

Общие данные

Вид крепления привинченный Основной материал Сталь

Классификации

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		