

SP M6 30 MSZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Проставки из нержавеющей стали, доступные с тремя разными длинами, позволяют увеличить расстояние между монтажными рейками или рейками DIN и задней стенкой корпуса.

Основные данные для заказа

Версия	Klippon EB (Essential Box), Прокладка, Высота: 11.2 mm, Ширина: 10 mm, Глубина: 30 mm, Основной материал: Сталь, серебряный
Заказ №	3896300000
Тип	SP M6 30 MSZN
GTIN (EAN)	4008 19085024 1
Кол.	2 Штука

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	30 mm	Глубина (дюймов)	1.1811 inch
Высота	11.2 mm	Высота (в дюймах)	0.4409 inch
Ширина	10 mm	Ширина (в дюймах)	0.3937 inch
Масса нетто	16.72 g		

Температуры

Рабочая температура

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6a1
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4fe41ce4-fb58-49a0-ad55-50be51f269ad

Общие данные

Вид крепления	привинченный	Основной материал	Сталь
---------------	--------------	-------------------	-------

Классификации

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		