

Справочный листок технических данных

Weidmüller 

FUSE WSFL 22X58 40A 1K5V GPV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Основные данные для заказа

Версия	Фотоэлектрическое оборудование, Плавкая вставка - предохранитель, 1500 V, 22x58, gPV, 40 A
Заказ №	4000003732
Тип	FUSE WSFL 22X58 40A 1K5V GPV
GTIN (EAN)	8430243427142
Кол.	10 Штука

FUSE WSFL 22X58 40A 1K5V GPV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Высота	58 mm	Высота (в дюймах)	2.2835 inch
Ширина	22 mm	Ширина (в дюймах)	0.8661 inch
Масса нетто	50 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Патрон плавкого предохранителя

Плавкий предохранитель, стандартный IEC 60269-6, gPV (EN 60269-6)	Ток	40 A
Номинальное напряжение пост. тока	1500 V	Рассеивание мощности, макс.

Классификации

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-02
ECLASS 15.0	27-14-20-02		

Справочный листок технических данных

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

